

Shunt de energia trançado PBC

Concessionárias de energia



CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número do catálogo	Número do artigo	ΔT 30 K	ΔT 50 K	A	B	C
PBC100X250	564000	349 A	462 A	35 mm	40 mm	7 mm

Table 2/2


Número do catálogo	Número do artigo	2 Bar Current Coefficient
--------------------	------------------	---------------------------

PBC100X250	564000	1.72
------------	--------	------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE