


Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 6 U, 84 HP, 2.5 mm, Al, Anodized

NÚMERO DE CATÁLOGO

20838-276



Unshielded front panel bottom hinged.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Height: 6U

Accessory Type: Front panel

Rack Width: 84HP

Quantidade por embalagem: 1

Instalação: Hinged, Bottom

Front Finish: Anodized

Rear Finish: Conductive

Treated Edges: Não

Em conformidade com: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Profundidade (D): 2.5mm

EMC Shielding: Não

Acabamento: Anodized

Altura (H): 261.8mm

Material: Alumínio

Product Type: Front Panel


Tipo: Front Panel without Handle

Largura (W): 426.4mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Front panel can be removed in opened position ($> 135^\circ$).

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE