

ESE 避雷针远程测试仪套件

CONNECT AND PROTECT

nVent ERICO 提前放电 (ESE) 避雷针远程测试仪是用于提前放电避雷针 (ESEAT) 的全自动监控系统, 无需额外的昂贵硬件、软件、监控或接口系统。通过避免手动测试 ESE 系统所需的设备租赁, 节省时间和金钱。nVent ERICO ESE 避雷针远程测试仪配有三个 LED 灯, 可全天在 ESEAT、测试仪或整个系统出现运行故障时提醒您。为了便于监控, LED 灯采用颜色编码, 以指示需要更换的系统部分。nVent ERICO ESE 避雷针远程测试仪的远程功能允许用户快速确保其照明保护系统全面正常运行, 并随时保护其设备。



FEATURES

- 可以对 ESE 系统状态进行不间断日常监控
- 完全自主运行
- 无需额外软件或附件
- 彩色 LED 灯指示特定故障, 以便快速轻松地更换
- 易于安装, 快速启动
- 太阳能供电实现可持续性 (无需电池)
- 卓越的耐腐蚀性, 即使在高盐度环境中也是如此
- 除了绝缘引下线 (例如 nVent ERICO ISO_nV 和 nVent ERICO Ericore 导体) 外, 还适用于各种引下线系统, 包括胶带和绞合导体
- LED 灯可见距离为 100 米

Material: 不锈钢 316L (EN 1.4404)
符合规定: NF EN 62561-6 clause 6.6.4; EN 60529; EN 13032-1:2004; IEC® 60068
外壳防护等级: IP 68

Part Number	工作温度	高度	长度	元件重量	宽度	脉冲电流 (Iimp)	Status Indication
SIREMOTETESTER	-20 至 60 °C	84 mm	185 mm	1.252 kg	80 mm	100 kA 10/350 µs	LED

与 SI60I316RT 提前放电避雷针兼容 (单独出售)