

Load Cell Protector



CARACTERISTICI

Six wires and shield protection works with four or six wire systems

Suitable for compression or tension cells

Low series impedance, loadcells do not need recalibration

NEMA®-12 (IP-55) rated, suitable for outdoor use


Helps protect against excitation over-voltage and prevent loadcell damage

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	LCP01A
Article Number	701610
Max Discharge Current (Imax), Shield to Ground	10kA 8/20 μs
Max Discharge Current (Imax), Signal to Shield	0.3kA 8/20 μs
Voltage Protection Level (Up), Shield to Ground	90V
Voltage Protection Level (Up), Signal to Shield	30V
Voltage Protection Level (Up), Signal to Signal	15V
Loop Resistance	0.3 Ω
Technology	Silicon Avalanche Diode (SAD)
Material	Acrylonitrile Butadiene Styrene
Enclosure Rating	NEMA® 12 (IP55)
Depth (D)	110mm
Height (H)	56 mm

Număr de catalog	LCP01A
Width (W)	75 mm
Unit Weight	0.25 kg
Temperature	-40 to 80 °C

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE