

PVT1 Replacement Module



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Replacement module for PVT1 photovoltaic surge protection devices

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Max Continuous Operating Voltage (Ucpv)	Nominal Discharge Current (In), IEC	Total Discharge Current (Itotal)	Voltage Protection Level (Up)	Response Time	Short Circuit Current Rating (Iscrr)
PVT1750M	750V	20kA 8/20 μ s	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1750SM	750V	20kA 8/20 μ s	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1500M	550V	20kA 8/20 μ s	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA
PVT1500SM	550V	20kA 8/20 μ s	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

Număr de catalog	Max Continuous Operating Voltage (Vpdc)	Voltage Protection Rating (VPR)	Nominal Discharge Current (In), UL	Short Circuit Current Rating (SCCR)
PVT1750M	750 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1750SM	750 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1500M	550 VDC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA
PVT1500SM	550 VDC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE