



Popis: Termostat s kontakty NC/NO pro regulaci teploty v panelech. ETR202 s normálně spojeným kontaktem pro regulaci ohřevačů. ETR201 s normálně rozpojeným kontaktem pro regulaci chladicích nebo signalizačních zařízení. Snímací prvek z termostatického bimetalu. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).

Materiál: Plast podle normy UL94 V-0.

Rozsah nastavení: 0 °C až +60 °C. Rozdíl spínacích teplot menší než 7 °K, tolerance spínacího bodu ±4 °K.

Spínaný proud: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Hodnota v závorce platí pro indukční zátěž.

Provozní teplota: -20 °C až +80 °C.

Životnost: > 100 000 cyklů.

Připojení: Šroubová svorka na kabel (0.5 až 2.5 mm²).

Ochrana: IP 20.

Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Povrch: RAL 7035.

Množství v balení: 1 kus

Popis	Objednací číslo
Normálně rozpojený kontakt	ETR201
Normálně spojený kontakt	ETR202