

Rail Joint Bond, Power



The nVent ERICO Cadweld joint bonds are intended to be welded to the head of the rail profile within the confines of the joint bar. To ensure connection integrity, the attachment shall be made using nVent ERICO Cadweld welding material.

CARACTERISTICI

Provides unchanging electrical resistance

Superior corrosion resistance

Easy installation, with minimum installer training required

Simple and highly-portable installation equipment

Equally usable on old, worn, or new rails

Highly durable


SPECIFICAȚII

Finish: Bare
Bond Terminal Style: C
Material: Copper

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Conductor Size	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Diameter (Ø)
CBX5L	515100	95 mm ² Stranded	405 mm	30 mm	14.28 mm
CBX5	515060	95 mm ² Stranded	180 mm	30 mm	14.28 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE