


HCBC High Current Busbar Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt

Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals

Rigid design assures even contact pressure

Installs quickly and easily

Ideal for on site modifications

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Clamping Capacity: 40mm

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Conductor Width	Depth (D)	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)
HCBC80	553100	80 mm	20mm	43 mm	140 mm	4 mm

Număr de catalog	Article Number	Conductor Width	Depth (D)	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)
HCBC120	553120	120 mm	20mm	43 mm	180 mm	4 mm
HCBC100	553110	100 mm	20mm	43 mm	160 mm	4 mm


Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Torque (TQ)	Unit Weight
HCBC80	553100	100 N·m	0.84 kg
HCBC120	553120	100 N·m	1 kg
HCBC100	553110	100 N·m	0.92 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Use two clamps for optimal contact pressure.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE