

nVent CADDY Speed Link SLK med krok



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste

Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement

Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvarer

Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling

Kabeln förs in genom hålet och krockens nedre sida används som ändstopp

Finns även i utförande med Y-krok

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Slutför:	Elektro galvaniserad
Överensstämmer med.:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Vajerns diameter	Vajerns längd	A.
---------------	---------------	----------	----------	------------------	---------------	----

SLK15L1	196508	1568223	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	1m	48 mm
SLK15L10	196513	1568228	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	10m	48 mm
SLK15L2	196509	1568224	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	2m	48 mm
SLK15L2R2	196614	1568177	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	2m	48 mm
SLK15L3	196510	1568225	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	48 mm
SLK15L3R2	196615	1568178	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	48 mm
SLK15L5	196511	1568226	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	5m	48 mm
SLK2L1	196537	1568229	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	1m	57 mm
SLK2L10	196542	1568234	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	10m	57 mm
SLK2L2	196538	1568230	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	2m	57 mm
SLK2L2R2	196619		Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	2m	57 mm
SLK2L3	196539	1568231	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	3m	57 mm
SLK2L3R2	196620		Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	3m	57 mm
SLK2L5	196540	1568232	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	5m	57 mm
SLK3L1	196700	1568125	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	1m	57.6 mm

SLK3L10	196705	1568126	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	10m	57.6 mm
SLK3L2	196701	1568129	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	2m	57.6 mm
SLK3L3	196702	1568133	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	3m	57.6 mm
SLK3L3R2	196625	1568134	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	3m	57.6 mm
SLK3L5	196703	1568139	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	5m	57.6 mm
SLK3L5R2	196626	1568140	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	5m	57.6 mm


Table 2/3						
Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	C.	Höjd (H)	Bredd (W)
SLK15L1	196508	1568223	18 mm	4.5 mm	55 mm	19 mm
SLK15L10	196513	1568228	18 mm	4.5 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2	196509	1568224	18 mm	4.5 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2R2	196614	1568177	18 mm	4.5 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3	196510	1568225	18 mm	4.5 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3R2	196615	1568178	18 mm	4.5 mm	55 mm	19 mm
SLK15L5	196511	1568226	18 mm	4.5 mm	55 mm	19 mm
SLK2L1	196537	1568229	22 mm	5.5 mm	55 mm	19 mm
SLK2L10	196542	1568234	22 mm	5.5 mm	55 mm	19 mm
SLK2L2	196538	1568230	22 mm	5.5 mm	55 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	C.	Höjd (H)	Bredd (W)
SLK2L2R2	196619		22 mm	5.5 mm	55 mm	19 mm
SLK2L3	196539	1568231	22 mm	5.5 mm	55 mm	19 mm
SLK2L3R2	196620		22 mm	5.5 mm	55 mm	19 mm
SLK2L5	196540	1568232	22 mm	5.5 mm	55 mm	19 mm
SLK3L1	196700	1568125	23.2 mm	6.1 mm	62 mm	24 mm
SLK3L10	196705	1568126	23.2 mm	6.1 mm	62 mm	24 mm
SLK3L2	196701	1568129	23.2 mm	6.1 mm	62 mm	24 mm
SLK3L3	196702	1568133	23.2 mm	6.1 mm	62 mm	24 mm
SLK3L3R2	196625	1568134	23.2 mm	6.1 mm	62 mm	24 mm
SLK3L5	196703	1568139	23.2 mm	6.1 mm	62 mm	24 mm
SLK3L5R2	196626	1568140	23.2 mm	6.1 mm	62 mm	24 mm

Table 3/3						
Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning	Certifieringar
SLK15L1	196508	1568223	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L10	196513	1568228	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2	196509	1568224	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2R2	196614	1568177	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L3	196510	1568225	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning	Certifieringar
SLK15L3R2	196615	1568178	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L5	196511	1568226	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L1	196537	1568229	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10	196542	1568234	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2	196538	1568230	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2R2	196619		12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3	196539	1568231	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L3R2	196620		12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L5	196540	1568232	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK3L1	196700	1568125	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L10	196705	1568126	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2	196701	1568129	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3	196702	1568133	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3R2	196625	1568134	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5	196703	1568139	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5R2	196626	1568140	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

