

Schimbător de căldură aer-apă, MIX



Schimbătoarele industriale de căldură aer-aer oferă o soluție de răcire a cofretului economică și ușor de întreținut.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Interval de temperatură ambiantă: Între - 5°C și + 55°C

Finisaj: RAL 7035 pentru versiunile din oțel galvanizat

Cantitate pachet: 1

SPECIFICAȚII

Cable Length:	3m
Rated Frequency:	50 – 60Hz
Material:	Oțel Galvanizat
Protection Rating:	IP54

Table 1/1

Număr de catalog	Capacity Watts Per °C	Capacity Watts Per °F	Nominal Voltage	Height	Width	Depth
MIX22CX0B	22W	72W	115V	413mm	189mm	149mm
MIX36BX0B	36W	97W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX50BX0B	50W	122W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX22BX0B	22W	72W	230V	413mm	189mm	149mm
MIX36CX0B	36W	97W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX50CX0B	50W	122W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX80BX0B	80W	176W	230V	1260mm	317mm	148mm
MIX80CX0B	80W	176W	115V	1260mm	317mm	148mm

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE