

Dulap combinabil EMC cu ușă simplă, MCSE



Gama de dulapuri industriale de podea din oțel galvanizat cu ușă simplă, MCSE este disponibilă pentru vânzare în diferite dimensiuni. Este concepută să îndeplinească cerințele EMC. Se creează un efect Faraday excelent, deoarece conductivitatea electrică dintre corpul dulapului și ușă este garantată. Riscul de defectare a componentelor și timpii morți inutili aferenți nu mai există, deoarece interferențele electromagnetice sunt evitate și apa și praful nu pot intra în dulap. Această gamă de dulapuri este adecvată pentru aplicațiile în care este nevoie de EMC.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL

CE UKCA

EAC

GOST

IP

CARACTERISTICI

Material: Cadru: oțel placat cu zinc de 1,5 / 1,75 mm. Ușă: oțel placat cu zinc de 2 mm. Panouri spate, de acoperiș și laterale: oțel placat cu zinc de 1,5 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 3 mm. Plăci de bază: oțel galvanizat de 1 mm.

Cadru: Profiluri deschise inversate sudate în linie, cu model de găuri de 25 mm, conform cu DIN 43660. Include un model integrat de găuri externe.

Ușă: Cu 4 balamale, permițând deschiderea spre stânga sau spre dreapta. Include cadru de ușă cu model de găuri de 25 mm. Etanșarea se obține printr-o garnitură conductoare EMC din poliuretan.

Panou spate: Montat cu șuruburi torx M6. Instalații standard pentru montare pe ușa din spate.

Panouri laterale: Furnizate ca accesoriu.

Panou de acoperiș: Detașabil.

Încuietoare: Sistem de închidere de tip espagnolette în 4 puncte. Nu interferează cu spațiul interior al dulapului. Sistem de închidere standard double-bit cu pin de 3 mm. Inserțiile standard, cilindrii, mânerle pivotante și mânerle în formă de T sunt disponibile ca accesorii.

Contrapanou: Dublu pliat și se glisează în poziție. Adâncime reglabilă în trepte de 25 mm cu accesoriul MPD02. La livrarea dulapului, contrapanoul este atașat pe partea exterioară a ambalajului dulapului.

Plăci de bază: Din trei piese. Pentru 4 piese cu adâncime de 800 mm.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul accesoriilor de fixare și sunt echipate cu contact separat de împământare.

Finisaj: RAL 7035, înveliș de vopsea structurată aplicată în câmp electrostatic, doar la exterior.

Protecție: IP 54 | TIP 12 | IK 10.

Livrare: Cadru cu ușă, panou spate, panou de acoperiș, plăci inferioare, contrapanou și cadru de ușă montate. Livrarea include și șuruburi de împănântare și garnitură combinată conductoare EMI. Se livrează pe un palet cu lățime identică cu aceea a dulapului, pentru a permite fixarea fără îndepărtare. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

Notă: Disponibil și din oțel inoxidabil (MCSSE).

Conductivitatea electrică între corpul dulapului și ușă este asigurată, ceea ce garantează că se creează un efect Faraday adecvat.

Clienții pot primi într-un timp scurt de livrare dulapuri care se potrivesc cu cerințele lor privind dimensiunile.

Defectarea componentelor și a echipamentului și timpii morți inutili sunt evitați, deoarece componentele sunt protejate de interferențe electromagnetice, dar și împotriva pătrunderii apei și prafului în incintă.

Panourile laterale din oțel galvanizat, SPME trebuie comandate separat pentru a închide dulapurile individuale și ansamblul dulapurilor, în scopul de a asigura gradul de protecție declarat și performanța EMC

Trebuie folosite doar accesorii sau periferice cu clasă EMC care afectează pereții exteriori ai dulapului. Utilizarea altor accesorii sau periferice vor scădea clasa de performanță EMC a dulapului.

SPECIFICAȚII

Finish:	Galvanizat
Material:	Oțel Galvanizat
Color:	Light Gray
Color Code:	RAL 7035


Table 1/1					
Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Max Mounting Depth	Quick Ship
MCSE20086R5	2000mm	800mm	600mm	559mm	No
MCSE20088R5	2000mm	800mm	800mm	759mm	No

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Toate dimensiunile standard MCS sunt disponibile la cerere pentru versiunea EMC, inclusiv alte dimensiuni. Pentru panouri laterale EMC, a se vedea SPME.

Disponibil și din oțel inoxidabil (MCSSE)

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE