


Unitate de evacuare pentru acoperiș, REU



Unitatea de evacuare pentru acoperiș REU, cu grad de protecție IP 33 sau 54, este ușor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Aceasta este o soluție potrivită atunci când spațiul este limitat pe ușa sau panourile laterale ale dulapului.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

CARACTERISTICI

Descriere: Unitate de ventilație cu montare pe partea superioară a dulapului industrial, ce asigură o ventilație naturală. Unitatea este ușor de montat prin sistemul de instalare prin presare. Eficiența de filtrare este de >90% pentru unitatea cu IP54 (REU05R5).

Material: Oțel vopsit, termoplastice turnat prin injecție (ABS-FR) cu autostingere UL94V0.

Gamă temperaturi: Între -15 °C la +55 °C.

Protecție: Fără filtru IP33 / IP54, Cu filtru IP 54.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Cantitate pachet: O unitate de evacuare.

Temperature range: -15 °C to +55 °C

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Color
REU05R5	101mm	436mm	436mm	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere	Light Gray
REU03R5	101mm	436mm	436mm	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere	Light Gray

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE