

Schimbător de căldură aer-apă cu montare pe acoperiș, BIT



Schimbătoarele industriale de căldură aer-apă, cu montare pe acoperiș, elimină căldura din cofrete prin utilizarea lichidului răcit, care oferă o opțiune de răcire a cofretului fiabilă și ușor de întreținut.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Finisaj: RAL 7035 pentru versiunile din oțel galvanizat

Interval de temperatură internă: Între +20°C și +60°C

Interval de temperatură ambiantă: Între +1°C și +70°C

Cantitate pachet: 1

SPECIFICAȚII

- Cable Length:

3m
- Rated Frequency:

50 – 60Hz
- Material:

Oțel Galvanizat
- Protection Rating:

IP55

Table 1/1						
Număr de catalog	Capacity Watts @ Δt 25°C	Nominal Voltage	Height	Width	Depth	Quick Ship
BIT25BX0B	2500W	230V	270mm	400mm	540mm	No
BIT25CX0B	2500W	115V	270mm	400mm	540mm	No

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE