


Kabel till jordspett eller andra rundprofiler, katod, GR, Kopparbunden, 3/4" dia, 1/0 koncentrisk

Data Solutions

KATALOGNUMMER

CAGRP182C



nVent ERICO Cadwell katodiska anslutningar är den metod man föredrar för exotermt svetsat katodiskt skydd av anodledningar mot rör (stål eller gjutjärn), tankar och andra konstruktioner. Katodiska skyddssystem är utvecklade för att hindra galvanisk korrosion längs en pipeline eller olika andra konstruktioner. För nVent ERICO Cadwell katodiska anslutningar används ett speciellt svetsmateriallegering som minskar värmepåverkan av stålet vilket är särskilt viktigt på tunnväggiga rör och rör som utsätts för hög belastning.

DESIGN

Bildar en permanent anslutning med låg resistans

Ger en molekylär förbindning

nVent ERICO Cadwell exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens

Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning

Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadwell exotermiska anslutningar

Anslutningar kan kontrolleras visuellt

PRODUKTATTRIBUT

Formserie: GR Mold Family

Jordspettstyp: Kopparbunden

Jordspettsdiameter, nominell: 0.75in

Jordspettsdiameter, faktisk (Ø): 17.32mm

Ledarstorlek: 1/0, koncentrisk

Ledare, ytterdiameter, nominell: 9.47mm

Formdelning: Vertikal

Splitsad degel: Nej

Slitplattor: Nej

Endast form: Nej

Svetsmaterial: CA65 eller CA65PLUSF33, säljs separat

Handtagsklämma: Mini EZ Attached

Prisknapp: P

Lätt att använda: Föredragen

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Specificera en rökfri nVent ERICO Caldwell Exolon-form för tillämpningar så som datorrum, kulvertar eller andra områden med svag ventilation. Lägg till prefixet XL till standardformens artikelnummer vid beställning (t.ex. blir en TAC2Q2Q en XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Ett avstånd mellan ledningarna kan vara nödvändigt. Se formens märkning för mer information.

Use XF19 or PLUSXF19 welding material on connections to ductile iron.

CA-XX-X-XX-XX-L-M-W		
CA	Avsedda för katodisk	
XX	Formfamilj	
X	Prisnyckel	
XX	Jordspett kod	
XX	Ledarkod	
L*	Delad degel	Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M*	Endast form	
W*	Slitplåtar	Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag

* Tom om ingen

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE