


ЕвропасPRO 19" Subrack Kit for Railway, с экранированием, SNCF, CompactPCI



Блочный каркас для применения в железнодорожных системах, соответствует стандарту SNCF, вариант исполнения с экранированием для систем CompactPCI.

CERTIFICATIONS



FEATURES

В применении у SNCF, ЕвропасPRO-fer, испытан по нормам NF F 61-005 и NF F 60-002

19-дюймовый кронштейн жестко соединен с боковой стенкой (приштампован) и особенно подходит для работы с высокими механическими нагрузками (вибростойкий)

Боковая направляющая в соответствии со стандартом NFF облегчает установку блочного каркаса в шкаф или стойку. Крепление 19" кронштейна на два раза по два винта придает дополнительную надежность (стандарт NFF)

IP 20 в соответствии с IEC 60529

ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)

Алюминиевая конструкция

Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры

Поставляется в компактной плоской упаковке

SPECIFICATIONS

Static Load: 15kg

Глубина мм: 320mm

Material: Алюминий
Finish: Anodized; Passivated
Complies With: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Product Type: Subrack/Chassis
EMC Shielding: Да

Table 1/2

Catalog Number	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	Gasket Type
21500-046	6U	84HP	1	Объединительная плата	160mm	Textile EMC
21500-072	6U	36HP	1	Объединительная плата	160mm	Textile EMC
21500-069	3U	36HP	1	Объединительная плата	160mm	Textile EMC
21500-047	3U	84HP	1	Объединительная плата	160mm	Textile EMC

Table 2/2

Catalog Number	Shock and Vibration Tolerance	Handle Included	Mounting	Certifications	Quick Ship
21500-046	5g (force)	Да	Rack	RoHS, SNCF	No
21500-072	5g (force)	Да	Rack	RoHS	No
21500-069	5g (force)	Да	Rack	RoHS	No
21500-047	5g (force)	Да	Rack	SNCF, RoHS	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Fer = ferroviaire = французские железные дороги, 1 T = 4 HP = 20,32 мм Монтажная рама для блочных каркасов, нержавеющей сталь, 9 T или 21 T по запросу.

Вариант исполнения 9 T доступен по запросу; Отчеты об испытаниях доступны онлайн.

Цвет направляющих согласно IEEE 1101.10 красный = пространство для печатной платы ЦП, серый = пространство для периферийных плат, зеленый = пространство для CompactPCI; 0,1-дюймовое смещение 19-дюймовых источников питания.

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE