


Объединительная плата VME64x



Объединительные платы nVent SCHROFF VME64x обладают выдающимися характеристиками подавления высокочастотных помех и очень высокими показателями наработки на отказ благодаря керамическим конденсаторам и технологии изготовления SMD.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Монолитная объединительная плата, 6 U with J1 and J2 plane

Возможно соединение и разъединение цифрового заземления (Digital-GND) и заземления шасси (Chassis-GND) с помощью резьбового соединения

Пассивная терминация

Электронная автоматическая группировка устройств Daisy Chain (EDC)

Напряжение питания подается через соединения Powerbug (кольцевой наконечник M4) или разъемы FASTON

Разъем Utility для сигналов состояния

Разъем для подключения дополнительного напряжения V1/V2

Разъем для шины управления системой (SMB) в соответствии с VITA38

In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Specification, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Catalog Number	Product Type	Number of Slots	Rack Height	Backplane Type	System Slot	Slot Width
----------------	--------------	-----------------	-------------	----------------	-------------	------------

23001-502	Объединительная плата	2	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-532	Объединительная плата	2	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-503	Объединительная плата	3	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-533	Объединительная плата	3	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-504	Объединительная плата	4	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-534	Объединительная плата	4	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-505	Объединительная плата	5	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-535	Объединительная плата	5	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-506	Объединительная плата	6	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-507	Объединительная плата	7	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-508	Объединительная плата	8	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-510	Объединительная плата	10	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-511	Объединительная плата	11	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-512	Объединительная плата	12	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-515	Объединительная плата	15	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-516	Объединительная плата	16	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-520	Объединительная плата	20	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-521	Объединительная плата	21	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-536	Объединительная плата	6	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP

23001-537	Объединительная плата	7	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-538	Объединительная плата	8	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-540	Объединительная плата	10	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-541	Объединительная плата	11	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-542	Объединительная плата	12	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-545	Объединительная плата	15	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-546	Объединительная плата	16	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-550	Объединительная плата	20	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP
23001-551	Объединительная плата	21	6U	VME64x with EDC	Slot 1 Left	4HP

Table 2/2						
Catalog Number	Connector Type	Power Connector Type	Utility Connector Type	Ширина мм	Package Quantity	Quick Ship
23001-502	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	39.1mm	1	No
23001-532	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	39.1mm	1	No
23001-503	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	59.5mm	1	No
23001-533	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	59.5mm	1	No
23001-504	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	79.8mm	1	No
23001-534	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	79.8mm	1	No
23001-505	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	100.2mm	1	No
23001-535	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	100.2mm	1	No

CatalogNumber	ConnectorType	Power ConnectorType	Utility ConnectorType	Ширина мм	Package Quantity	Quick Ship
23001-506	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	120.5mm	1	No
23001-507	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	140.8mm	1	No
23001-508	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	161.1mm	1	No
23001-510	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	201.8mm	1	No
23001-511	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	222mm	1	No
23001-512	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	242.4mm	1	No
23001-515	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	303.4mm	1	No
23001-516	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	323.7mm	1	No
23001-520	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	405mm	1	No
23001-521	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	425.3mm	1	No
23001-536	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	120.5mm	1	No
23001-537	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	140.8mm	1	No
23001-538	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	161.1mm	1	No
23001-540	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	201.8mm	1	No
23001-541	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	222mm	1	No
23001-542	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	242.4mm	1	No
23001-545	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	303.4mm	1	No
23001-546	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	323.7mm	1	No

CatalogNumber	ConnectorType	Power ConnectorType	Utility ConnectorType	Ширина мм	Package Quantity	Quick Ship
23001-550	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	405mm	1	No
23001-551	DIN 41612, VME64x	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	425.3mm	1	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Другие конфигурации доступны по запросу.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE