

Передняя панель для сменного модуля для ручки формы 1



Плоская передняя панель. Позволяет установку трапецевидной ручки формы 1 для извлечения. Передняя панель может быть экранирована текстильным уплотнителем.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Передняя панель, неэкранированная

Передняя панель, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая

SPECIFICATIONS

Material:	Алюминий
Finish:	Anodized; Passivated
Аксессуар Тип:	Передняя панель
Product Type:	Передняя панель
Type:	Front Panel with Handle (PIU)

Table 1/3

Catalog Number	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Mounting	Front Finish
----------------	-------------	------------	------------------	-------------	----------	--------------

30847-661	3U	6HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-659	3U	4HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-660	3U	5HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-662	3U	7HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-663	3U	8HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-666	6U	4HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-664	3U	10HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-667	6U	5HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-665	3U	12HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-668	6U	6HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-669	6U	7HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-670	6U	8HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-671	6U	10HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized
30847-672	6U	12HP	1	Трапецевидная форма, тип 1	Screw-on Front	Anodized

Table 2/3

Catalog Number	Rear Finish	Treated Edges	Complies With	Глубина мм (D)	EMC Shielding	Высота мм (H)
----------------	-------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

30847-661	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	128.4mm
30847-659	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	128.4mm
30847-660	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	128.4mm
30847-662	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	128.4mm
30847-663	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	128.4mm
30847-666	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	261.8mm
30847-664	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	128.4mm
30847-667	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	261.8mm
30847-665	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	128.4mm
30847-668	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	261.8mm
30847-669	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	261.8mm
30847-670	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	261.8mm
30847-671	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	261.8mm
30847-672	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Нет	261.8mm

Table 3/3

Catalog Number	Ширина мм (W)	Quick Ship
----------------	---------------	------------

30847-661	30.1mm	No
30847-659	20mm	No
30847-660	25mm	No
30847-662	35.2mm	No
30847-663	40.3mm	No
30847-666	20mm	No
30847-664	50.5mm	No
30847-667	25mm	No
30847-665	60.6mm	No
30847-668	30.1mm	No
30847-669	35.2mm	No
30847-670	40.3mm	No
30847-671	50.5mm	No
30847-672	60.6mm	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

