

Metall-Druckklammer, Brandschutzklassifizierung

SICHERHEITSMERKMALE

- 100% Stahl für hohe Standfestigkeit
- nVent CADDY Armour Beschichtung für maximalen Korrosionsschutz
- Abgerundete Kanten zum Schutz der Kabel

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Ausklinkungen vereinfachen das Einlegen der Kabel und bewahren die Festigkeit und Steifigkeit

FLEXIBILITÄTSMERKMALE

- Verfügbar in verschiedenen Konfigurationen die den Anforderungen der Installateure gerecht werden
- Zwei verschiedene Bügellängen erlauben die Befestigung von bis zu 16 Kabeln
- Zwei verschieden große Lochdurchmesser erlauben den Einsatz von Gas oder Pulver betriebenen Bolzenschubgeräten oder M6 Montagematerial
- Der Einsatz kann separat oder im Kit zusammen mit der Kabelklammer erworben werden
- Die Klammer eignet sich sowohl für die Decken- als auch die Wandmontage



FUNKTIONSERHALT

Das PKMININSERT kann zusätzlich eingebaut werden um aus der Kabelklammer eine nach DIN 4102-12 geprüfte E30 Lösung für Fluchtwege zu machen



Das flache Design eignet sich ideal für enge Einbauräume wie sie oft in Hochhäusern zu finden sind

Die Farbe der Linie korrespondiert mit den übergeordneten Merkmalen:

SICHERHEITSMERKMALE, BENUTZERFREUNDLICHKEIT, FLEXIBILITÄTSMERKMALE



Katalognummer	Artikelnummer	Kabelkapazität	Lochgröße	Länge
PKM10H3	182044	10	4,8 mm	171,5 mm
PKM16H3	182046	16	4,8 mm	233,5 mm
PKM10H6	182045	10	7,1 mm	171,5 mm
PKM16H6	182047	16	7,1 mm	233,5 mm
PKM10H6IN 	182048	10	7,2 mm	171,5 mm
PKM16H6IN 	182049	16	7,2 mm	233,5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Endbearbeitung	Lochgröße
PKMININSERT 	182051	Stahl	elektrisch galvanisiert	7,2 mm

Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

