

Kabelinnføringsystemer



nVent HOFFMAN kabelinnføringsystemer

Raskere og enklere kabelinnføring og montering



Den brukervennlige porteføljen av nVent HOFFMAN kabelgjennomføringssystemer gjør det lettere og raskere å føre igjennom og installere kabler i elektriske skap. Porteføljen inneholder forseglede innføringspunkter for kabler og har høy grad av beskyttelse mot inntrengning – IP54 og IP66 – av støv, vann og vibrasjon.

Som tilleggsgutstyr til den omfattende porteføljen av nVent HOFFMAN-løsninger for elektriske skap utfører disse kabelinnføringssystemene forsegling og avslutning av enheter for å beskytte elektrisk utstyr inni et skap, samtidig som skapets generelle integritet og robusthet bevares.

Spar tid og ressurser ute i felten med enkelt vedlikehold og reparasjon av kabler. Opplev fordelene med verktøyfri, raskere og tryggere gjennomføring av kabler



50%
TID SPART*



ENKLERE
INSTALLASJON PÅ
TRANGE STEDER



ENKEL
ETTERMONTERING
I EKSISTERENDE
KABELINNFØRINGSSYSTEMER



SIKRE TETNINGER
OG STREKKAVLASTNING

* sammenlignet med lignende produkter


Den omfattende produktporteføljen av nVent HOFFMAN kabelinnføringsystemer

KABELFLENSPLATER

Sikre tetninger og strekkavlastning

Kabelflensplater passer bra til industrielle skap som krever sikker forsegling og strekkavlastning for kabler med eller uten kontakt, og gjør det mulig å tilpasse åpninger og tetninger uten å demontere rammen – for enklere modifikasjoner ute i felten. Det modulære designet gjør det mulig med rask og enkel dimensjonering av gjennomsåpninger, noe som i høy grad bidrar til å redusere kostnader for arbeidskraft.

KABELFLENSER, UTENDØRS IP66^{1,2}



Raskt, trygt og allsidig modulært kabelinnføringssystem som gir sikre tetninger og strekkavlastning for forhåndsmonterte og ikke-monterte kabler med eller uten kontakter. Laget av solid glassfiberforsterket plast. Systemet leveres klart med innlegg for å montere små gummitetninger.

Merknad: Bestill tetninger og avdelere separat, etter behov.

KABELFLENSER, INNE IP66^{1,2}



Raskt, trygt og allsidig modulært kabelinnføringssystem som monteres og håndteres utenfor skapet. Gir sikre tetninger og strekkavlastning for forhåndsmonterte og ikke-monterte kabler med eller uten kontakter. Systemet leveres klart med innlegg for å montere små gummitetninger.

Merknad: Bestill tetninger og avdelere separat, etter behov.

LÅSERAMMER




Låserammer med kabelflensplater er tilgjengelig som tilleggsutstyr, og de bidrar til å sikre at gummitetninger holder seg på plass og ikke kan fjernes eller dyttes ut uten bruk av verktøy.

Tilgjengelig i to modeller:

- Låseramme for kabelinnføringssystemer som monteres og administreres fra innsiden av skapet.
- Låseramme for kabelinnføringssystemer som monteres og administreres fra utsiden av skapet.

TETNINGER IP66^{1,2}



Kjegleformen på gummitetningene, som finnes i små og store, gjør at de enkelt kan skyves inn, og den gir statisk strekkavlastning i henhold til DIN EN 62444. Takket være den bølgeskårede profilen er det ikke behov for å fjerne kontakten på den monterte kablen.

AVDELERE IP66^{1,2}



Med klikksystem innlegg kan dimensjoneringen på rammeåpningen enkelt tilpasses tetningen som brukes. Et hørbart «klikk» bekrefter riktig montering. Den fleksible konfigurasjonen for kabelinnføring gjør at du kan overholde en rekke krav for kabler, linjer, rør og pneumatiske og hydrauliske linjer.

¹NEMA 1,12,4X (Kun inne)

²CE, UL 508A komponent gjenkjent

KABELINNFØRINGSPLATER

Enklere installasjon på trange steder

Kabelinnføringsplater egner seg godt til bruksområder der installasjonen må utføres på et trangt sted, og gjør at ikke-monterte kabler og pneumatiske slanger raskt og enkelt kan føres inn i skap på en liten overflate. De er enkle å installere – bare lag hull i overflatemembranen og press kablene eller de pneumatiske slangene gjennom.

I tillegg har de en veldig flat, plassbesparende og profesjonell kabelinnføring med veldig tett forsegling, og den spesielle kjegleformede gummitetningen bidrar til optimal strekkavlastning.

KABELINNFØRINGSPLATE IP54^{2,3}



Rask, kostnadseffektiv og verktøyfri kabelinnføring for inngående kabler og/eller pneumatiske kanaler inne i et skap. Klikksystem utformet for veggtykkelser på 1,5–2,5 mm.

KABELINNFØRINGSPLATE IP66^{1,3}




Rask, kostnadseffektiv kabelinnføring med en tett forsegling for inngående kabler og/eller pneumatiske kanaler inne i et skap. Festes med skruer eller med det innebygde klikksystemet som er designet for veggtykkelser på 1,5–2,5 mm.

KABELINNFØRINGSPLATE RUND IP54^{1,3}



Rask og enkel verktøyfri montering for innkommende eller utgående kabler eller pneumatiske ledere inni et skap. Klikksystem utformet for veggtykkelser på 1,5–2,5 mm.

INSTALLATION



1 Plasser kabelinnføringen inn i utskjæringen.



2 Trykk for å klikke det inn i utskjæringen.

KABELINNFØRINGSTILBEHØR

Tidsbesparelser og fleksibilitet

Dette tilbehøret og disse verktøyene er spesialdesignet for nVent HOFFMAN kabelinnføringssystemer og bidrar til å strømlinjeforme og sette fart på kabelmonteringen og redusere manuelt arbeid. Den fullstendige kompatibiliteten med skapløsninger sparer også tid.

VERKTØY FOR KABELINNFØRING



Ergonomisk verktøy gjør det raskt og enkelt å montere eller demontere tetninger på eller fra en ramme.

HULLEVERKTØY



Hulleverktøyet for metallplater gjør det raskere og enklere å markere og lage hull uten hakk eller splintrer.

Kompatibel med vanlige hydraulikkpumper.

LOKK



Lokk dekker uønskede hull raskt og enkelt – uten at metalldelen må byttes ut.

TETNINGSPLUGGER FOR KABELINNFØRINGSPLATEN, SERIE IP66.



Tetninger som er spesialdesignet for kabelinnføringsplater, gjør det lett å skjule ubrukte hull, samtidig som en høy beskyttelsesgrad opprettholdes.

¹NEMA 1,12,4X (Kun inne)

²NEMA 1,12

³CE, UL 508A komponent gjenkjent



Kontakt din lokale nVent HOFFMAN-representant
eller gå inn på nVent.com/HOFFMAN hvis du
vil ha mer informasjon.



Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE