

Solutions ergonomiques de manutention de matériaux

Minimisez le risque de blessures et rationalisez le flux de travail



Manipulation de matériaux ergonomique nVent HOFFMAN

Améliorez le confort et la sécurité des opérateurs, tout en accroissant l'efficacité et en optimisant le flux de travail

Appuyez-vous sur la gamme nVent HOFFMAN de solutions ergonomiques de manutention de matériaux pour améliorer la sécurité et l'efficacité de votre flux de travail de construction de panneaux.

La gamme de produits ergonomiques est spécialement conçue pour simplifier et rationaliser les tâches manuelles traditionnelles d'usinage, de montage, de câblage et de test des boîtiers.

Elle contribue également à protéger votre équipe en facilitant la tâche spécifique des opérateurs tout en réduisant les contraintes au niveau de leur corps.



**AMÉLIOREZ LE CONFORT ET
LA SÉCURITÉ DES OPÉRATEURS**



**AMÉLIOREZ L'ORGANISATION
ET L'EFFICACITÉ**



**RATIONALISEZ
LE FLUX DE TRAVAIL**

**AMÉLIOREZ LA SÉCURITÉ
DES OPÉRATEURS**

**LES SOLUTIONS ERGONOMIQUES
PERMETTENT AUX OPÉRATEURS D'ÉVITER
LES BLESSURES MUSCULAIRES ET
ARTICULAIRES, CE QUI LIMITE ÉGALEMENT
L'ABSENTÉISME ET LES JOURNÉES DE
TRAVAIL PERDUES OU RESTREINTES.***

* Journal of Safety Research, Estimating the effectiveness of ergonomics interventions through case studies: Implications for predictive cost-benefit analysis. 2008

Simplifiez la manutention

CHARIOT DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT ETT500

Le chariot de stockage et de transport ETT500 de nVent HOFFMAN est spécialement conçu pour organiser, transporter et stocker les platines de montage et les faces de boîtier. Grâce à ce chariot, l'accès aux équipements, leur manutention et leur déplacement sont plus simples, plus confortables et plus sûrs pour les opérateurs.

Grâce à son cadre réglable et à ses bras de support, ce chariot dispose de 10 emplacements verticaux réglables individuellement pour les platines de montage, ainsi que pour les faces latérales, arrière, supérieures, inférieures et de porte.

Sa conception ergonomique permet aux opérateurs d'atteindre et de manipuler facilement l'équipement dont ils ont besoin. Les roulettes verrouillables facilitent le déplacement du chariot et son maintien en place.

Châssis et
bras de support
réglables



Mobilité facilitée
et positionnement
sécurisé

TABLE DE MONTAGE EAT300

Grâce à sa hauteur réglable et son inclinaison selon divers angles, la table de montage EAT300 de nVent HOFFMAN apporte aux opérateurs davantage de simplicité et de confort lors du montage et du câblage des panneaux électriques.

La conception ergonomique réduit les mouvements inutiles du corps, limite les efforts et le levage, et facilite l'accès aux composants. Qu'ils soient debout ou assis, les opérateurs peuvent équiper les armoires de commande de manière ergonomique dans la position qui leur convient le mieux.



FACILE À ADAPTER AUX BESOINS DE CHAQUE OPÉRATEUR

Le châssis est réglable en hauteur et peut être incliné à 90 degrés. Ainsi, les opérateurs peuvent facilement ajuster et placer la surface de travail dans diverses positions lors du montage des composants dans les armoires de commande.



SUPPORT SOLIDE POUR LES FACES ET ENSEMBLES LOURDS

La table peut être équipée d'extensions pour améliorer la sécurité des opérateurs lors de la manipulation de charges lourdes. Le système de serrage polyvalent permet de fixer solidement une platine de montage à la table de montage, ce qui facilite le glissement latéral de la plaque dans un boîtier.



SUPPORT DE MANIPULATION ET DE MONTAGE AMÉLIORÉ

La table à commande électrique améliore la sécurité, l'efficacité et l'ergonomie grâce à sa capacité de charge standard de 350 kg et sa largeur de travail maximale de 2 150 mm en cas d'utilisation d'une extension de table (vendue séparément).

PROTÉGEZ VOTRE ÉQUIPE ET VOTRE ACTIVITÉ



EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS
ERGONOMIQUES NVENT HOFFMAN.

Contactez votre représentant nVent HOFFMAN
ou rendez-vous sur notre site.



Notre éventail complet de marques :

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE