

Human Machine Interface (HMI) oplossingen voor steunarmen

Verbeter comfort en productiviteit van medewerkers met de flexibele, modulaire steunarmsystemen

Industriële Human Machine Interface (HMI) oplossingen voor steunarmen van nVent HOFFMAN bieden een breed scala aan modulaire en configureerbare ergonomische steunoplossingen.

De systemen bieden de flexibiliteit en aanpasbaarheid die nodig is voor individuele comfortbehoeften van medewerkers en beperkingen van de omgevingsruimte.

- ✓ Uiteenlopende opties voor maximale belastingscapaciteit
- ✓ Eenvoudig te configureren voor verschillende toepassingen, waaronder krappe ruimten en verticale montage
- ✓ Speciaal ontworpen voor het combineren verschillende componenten, zoals armen, steunen en koppelingen, voor montage van interfaces op voeten en aan wanden of behuizingen



1

Eenvoudig te configureren

2

Eenvoudig te monteren en ter plaatse afstelbaar

3

Direct uit voorraad te bestellen

De juiste componenten kiezen voor uw HMI-systeem

1. Kies de belastingscapaciteit en het materiaal

	COMPACT-SERIE - Kostenefficiënt - Ter plaatse afstelbaar - Uitleenlopende belastingsopties			SYSPEND-SERIE - Aantrekkelijk, modern en strak ontwerp - Ter plaatse afstelbaar - Montage door één persoon - Ideaal voor zware industriële toepassingen		
	Compact-serie 2	Compact-serie 4	CS480	Syspend 180-Max	Syspend 281-Max	Syspend Sanitary
						
Max. belasting	45,8 kg/101 lbs	152,9 kg/337 lbs	40,6 kg/89,6 lbs	81,6 kg/180 lbs	127,5 kg/281 lbs	40,8 kg/90 lbs
Materiaal	Aluminium	Staal	304 geborsteld roestvast staal.	Aluminium	Aluminium	304 gepolijst roestvast staal.
IP-classificatie	IP55	IP55	IP66	IP65	IP65	IP66/IP69K

2. Kies montageoptie: wand, vloer of machine



3. Kies armen voor juiste lengte



4. Kies koppelingen en hoekstukken voor beoogde afstellingen ter plaatse



5. Monteer



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE