

HMI-stödarmslösningar (Human Machine Interface)

Förbättra arbetarnas komfort och produktivitet med det flexibla och modulära stödarksystemet

nVent HOFFMANs stödarmslösningar till deras industriella HMI (Human Machine Interface) har ett brett omfång av modulära och konfigurerbara ergonomiska stödalternativ.

Systemet ger den flexibilitet och justerbarhet som behövs för att uppfylla enskilda arbetares komfortbehov och möta utrymmesbegränsningar i deras miljöer.

- ✓ Ett urval av alternativ för maximal belastning.
- ✓ Enkelt att konfigurera för olika tillämpningar, inklusive tillämpningar i trånga utrymmen och där vertikal montering krävs.
- ✓ Specifikt utformat så att det går att mixa och matcha komponenter, inklusive armar, fästen och kopplingsanordningar, med monteringsgränssnitt för väggar, basenheter och skåp.



Syspend 180-Max

1

Enkelt att
konfigurera

2

Enkelt att
montera och kan
anpassas på fältet

3

Lagerförs
och kan
beställas direkt

Välj rätt komponenter för ditt HMI-system

1. Välj lastkapacitet och material

	COMPACT-SERIEN - Kostnadseffektiv - Kan anpassas på fältet - Brett urval av alternativ för viktbelastning			SYSPEND-SERIEN - Attraktiv, modern och stilren design - Kan anpassas på fältet - Kan monteras av en person - Perfekt för krävande industriella tillämpningar		
	Compact 2-serien	Compact 4-serien	CS480	Syspend 180-Max	Syspend 281-Max	Syspend Sanitary
						
Max-belastning	101 lbs / 45,8 kg	337 lbs / 152,9 kg	89.6 lbs / 40,6 kg	180 lbs / 81,6 kg	281 lbs / 127,5 kg	90 lbs / 40,8 kg
Material	Aluminium	Stål	Borstat rostfritt stål 304	Aluminium	Aluminium	Polerat rostfritt stål 304
IP-klass	IP55	IP55	IP66	IP65	IP65	IP66/IP69K

2. Välj monteringsalternativ: vägg, golv eller maskin



3. Välj armar för att få rätt längd



4. Välj kopplingsanordningar och vinkeldelar för avsedda anpassningar på fältet



5. Montera



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE