

EAT300 Montagetisch

Ergonomische Lösungen für den Materialtransport

Mehr Arbeitskomfort und Sicherheit, optimierter Arbeitsablauf



ÜBERSICHT

Der ergonomische nVent HOFFMAN EAT300 Montagetisch mit einstellbarer Höhe und mehrwinkliger Schwenkung macht es für Arbeiter einfacher und bequemer, elektrische Schalttafeln zu montieren und zu verdrahten.

Das ergonomische Design reduziert unnötige Körperbewegungen, minimiert die Anstrengung und das Heben und erleichtert den Zugang zu den Komponenten. Ob stehend oder sitzend, können Arbeiter Schaltschränke ergonomisch in der Position einrichten, die ihnen am besten entspricht.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE



EINFACHE ANPASSUNG AN INDIVIDUELLE BEDÜRFNISSE

Der Rahmen ist höhenverstellbar und kann um 90 Grad geneigt werden. Dadurch können die Arbeiter die Arbeitsfläche ganz einfach in verschiedene Positionen einstellen und so die Komponenten der Schaltschränke bequem montieren.



STARKE UNTERSTÜTZUNG FÜR SCHWERE PLATTEN UND BAUGRUPPEN

Der elektrisch verstellbare Tisch verbessert die Sicherheit, Effizienz und Ergonomie, mit einer Standard-Tragfähigkeit von 350 kg und einer maximalen Arbeitsflächenbreite von 2150 mm bei Verwendung einer Tischverlängerung (separat erhältlich).



MONTAGEUNTERSTÜTZUNG

Der Tisch kann mit Verlängerungen ausgestattet werden, um die Arbeitssicherheit beim Umgang mit schweren Lasten zu erhöhen. Das vielseitige Spannsystem umfasst obere und untere Klemmen zur sicheren Befestigung der Montageplatte am Montagetisch.



VERBESSERTER HANDHABUNG

Spezielle Rollen auf dem Gleitprofil erleichtern das seitliche Einschieben der bestückten Montageplatte in das Gehäuse und bieten zusätzlichen Halt für schwerere Lasten.

VEREINFACHTE MONTAGE



MEHR ARBEITSKOMFORT UND SICHERHEIT



BESSERE ORGANISATION UND MEHR EFFIZIENZ



SCHNELLERE MONTAGE UND VERDRAHTUNG

SPEZIFIKATIONEN

Material: Baustahl

Abmessungen:

- Sockelhöhe: 777 mm (31 Zoll)
- Hub: 500 mm (20 Zoll)
- Breite: 1240 mm (49 Zoll)
- Maximale Breite mit Erweiterung: 2150 mm (85 Zoll)
- Tiefe: 1530 mm (60 Zoll)

Tragfähigkeit: 350 kg

Gehäuse:

- Farbcode: RAL 7024; RAL 3020
- Farbe: Graphitgrau; verkehrsrot
- Oberfläche: Pulverbeschichtet

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Pos.	Beschreibung	
EATEK00 	Montagetischerweiterung	Zur Erweiterung des Montagetisches EAT300 auf eine maximale Breite von 2150 mm.	Material: Stahlblech; strukturierte Pulverbeschichtung RAL 7024 Verpackungseinheit: 1 Schienenverlängerung mit Montagezubehör
EATEK01 	Montagetischerweiterung	Zur Vergrößerung der Arbeitsfläche für Montageplatten (bis 1.600 mm Höhe) oder als zusätzliche Stütze für größere Platten (ab 2.000 mm Höhe), um ein Verbiegen während der Montage zu verhindern.	Material: Stahl; strukturierte Pulverbeschichtung RAL 7024 Verpackungseinheit: 1 Profil mit Montagezubehör
EATCS01 	Montagetisch-Klemmsystem, einziehbar	Zur sicheren Befestigung einer Montageplatte am Montagetisch.	Verpackungseinheit: 4 Klemmen mit Montagezubehör
EATCS02 	Montagetisch-Klemmsystem, Gleiter	Zur sicheren Befestigung einer Montageplatte am Montagetisch.	Verpackungseinheit: 4 Klemmen mit Montagezubehör
EATST03 	Montagetisch-Gleiter-Kit	Zur sicheren Befestigung einer Montageplatte am Montagetisch und zum seitlichen Einschieben in ein Gehäuse mit dem MTS09W.	Verpackungseinheit: 1 Profil mit Montagezubehör
MTS09W 	Rollen für EAT-Gleiter-Kit	Zum seitlichen Einschieben der Montageplatte in ein Gehäuse.	Verpackungseinheit: 9 Rollen mit Montagezubehör



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE