


Tekniska detaljer

Maximal temperatur för bibehållen eller kontinuerlig exponering (strömmen på/av)	65°C
Maximal intermittent exponeringstemperatur (strömmen på/av)	85°C Maximal ackumulerad exponering 1 000 timmar
Lägsta installationstemperatur	-60°C
Minsta böjningsradie	vid 20°C: 10 mm vid -60°C: 35 mm

Nominell värmeeffekt

Nominell uteffekt vid 230 Vac på isolerade stålrör

- A 7BSA2-DR
- B 3BSA2-DR



	3BSA2-DR	7BSA2-DR
Nominell uteffekt (W/m vid 10°C)	9 W/m	19 W/m

Maximal kretslängd baserad på typ 'C' säkring enligt EN 60898

Säkringsstorlek	Starttemperatur	Max värmekabellängd/säkring (m)	
16 A	-20°C	126	70
	+10°C	150	120
20 A	-20°C	150	87
	+10°C	150	120
25 A	-20°C	150	109
	+10°C	150	120

Siffrorna ovan är endast avsedda för uppskattning av kretslängden. För mer detaljerad information, använd nVents programvara nVent RAYCHEM TraceCalc eller kontakta din lokala nVent RAYCHEM-representant. nVent kräver användning av en 30 mA jordfelsbrytare för att ge maximal säkerhet och skydd mot brand. Om konstruktionen resulterar i högre läckström är den föredragna utlösningssnivån för justerbara enheter 30 mA över värmekabelns eventuella inre kapacitiva läckströmmar enligt specifikation från leverantör av värmekabeln eller alternativt nästa tillgängliga utlösningssnivå för ej justerbara enheter, med ett maximum på 300 mA. Alla säkerhetsaspekter måste styrkas.

GÖDKÄNNANDEN

För användning i ordinära områden.

Produktcertifieringar



Mer information om produktcertifieringar, godkännanden och villkor för säker användning finns i installationshandboken för värmekabelsystem på www.nVent.com/RAYCHEM.

BESTÄLLNINGSPÅSÖK

Benämning	3BSA2-DR	7BSA2-DR
Artikelnr	P000002271	P000002272

Tillbehör

nVent erbjuder ett komplett sortiment av komponenter för matningsanslutningar, skarvar och ändavslutningar. Som ett minimum måste en matningsanslutning och ett ändavslut från listan nedan användas för att säkerställa att produkten fungerar korrekt och att elektriska bestämmelser uppfylls.

Produktnamn	E-nummer	Beskrivning
JB-82	535679-000	Kopplingsdosa, polykarbonat, fyra ingångar
JB-NH2	1244-020910	Kopplingsdosa, glasfiberarmerad polymer, två ingångar
JB-NH4	1244-020911	Kopplingsdosa, glasfiberarmerad polymer, fyra ingångar
SB-110	707366-000	Dosfäste (även SB-100, SB-101, SB-130)
C25-01	1244-020909	Anslutningssats med krympslang för kopplingsdosa
IEK-25-04	332523-000	Isoleringsgenomföring med förskruvning
IEK-25-PIPE	1244-001050	Isoleringsgenomföring med skyddstub
E-02-AL	1244-020913	Kallapplicerad ändavslutning
CSE-05-DR	1244-021440	Kombination av strömanslutning, skarv och ändavslut med krympslang

Sverige

Tel: +46.31.335.58.00
salesse@nVent.com



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF