

Kopparbunden jordstav, gängad



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kallvalsade gängor med kontinuerlig, obruten textur bevarar kopparbeläggningen och är starkare än skurna gängor

99,9 % ren elektrolytisk kopparbeläggning

Stavarna har en kärna av stål med hög kolhalt och en topp som erbjuder överlägsen styrka vid drift

Kopparbeläggningen spricker inte när den böjs eller skjuvas vid drift

Som minst en kopparbeläggning på 10 mils på stavar som finns listade i UL® 467

nVent ERICO benämning, längd, diameter och delnummer är rullstämplat på den 12 mm (304,8") avfasade änden

UL-logga och kontrollnummer (där så är tillämpligt) är stämplat på varje stav för enkel inspektion efter installationen

SPECIFIKATIONER

Material:	Kopparbundet stål
Trådplats:	Spetsiga och fasade ändar
Draghållfasthet:	552 MPa Min

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Trådstorlek (TS)	Längd (L)
---------------	---------------	----------	------------------------------	---------------------------------	------------------	-----------

631300		0632293	1/2"	12.8 mm	9/16-TUMS UNC	3m
631303		0632294	1/2"	12.8 mm	9/16-TUMS UNC	3m
631340		0632295	1/2"	12.8 mm	9/16-TUMS UNC	1.2m
631350		0632297	1/2"	12.8 mm	9/16-TUMS UNC	1.5m
631360		0632298	1/2"	12.8 mm	9/16-TUMS UNC	1.8m
631380		0632299	1/2"	12.8 mm	9/16-TUMS UNC	2.4m
635800		0632315	5/8"	14.2 mm	5/8-TUMS UNC	3m
635803		0632317	5/8"	14.2 mm	5/8-TUMS UNC	3m
635830		0632318	5/8"	14.2 mm	5/8-TUMS UNC	0.9m
635840		0632319	5/8"	14.2 mm	5/8-TUMS UNC	1.2m
635843		0632321	5/8"	14.2 mm	5/8-TUMS UNC	1.2m
635850		0632326	5/8"	14.2 mm	5/8-TUMS UNC	1.5m
635860		0632327	5/8"	14.2 mm	5/8-TUMS UNC	1.8m
6358660			5/8"	14.2 mm	5/8-TUMS UNC	2m
635870		0632328	5/8"	14.2 mm	5/8-TUMS UNC	2.1m
635880	635880	0632329	5/8"	14.2 mm	5/8-TUMS UNC	2.4m
635883		0632331	5/8"	14.2 mm	5/8-TUMS UNC	2.4m
633400		0632300	3/4"	17.3 mm	3/4-TUMS UNC	3m
633403			3/4"	17.3 mm	3/4-TUMS UNC	3m

633415		0632301	3/4"	17.3 mm	3/4-TUMS UNC	4.6m
633430		0632302	3/4"	17.3 mm	3/4-TUMS UNC	0.9m
6334330			3/4"	17.3 mm	3/4-TUMS UNC	1m
633440		0632303	3/4"	17.3 mm	3/4-TUMS UNC	1.2m
633450		0632304	3/4"	17.3 mm	3/4-TUMS UNC	1.5m
633460		0632306	3/4"	17.3 mm	3/4-TUMS UNC	1.8m
633463		0632307	3/4"	17.3 mm	3/4-TUMS UNC	1.8m
633470			3/4"	17.3 mm	3/4-TUMS UNC	2.1m
633480	633480	0632308	3/4"	17.3 mm	3/4-TUMS UNC	2.4m
634400		0632309	1"	23.2 mm	1 TUM UNC	3m

Table 2/2						
Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Pläteringstjocklek	Enhetsvikt	Uppfyller	Certifieringar
631300		0632293	254µm	3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, CSA, cUL
631303		0632294	330µm	3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		0632295	254µm	1.2 kg		
631350		0632297	254µm	1.6 kg		
631360		0632298	254µm	1.9 kg		
631380		0632299	254µm	2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
635800		0632315	254µm	3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, UL, CSA-US, RUS, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Pläteringstjocklek	Enhetsvikt	Uppfyller	Certifieringar
635803		0632317	330µm	3.9 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL, cUL
635830		0632318	254µm	1.2 kg	IEC® EN 62561-2	
635840		0632319	254µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		0632321	330µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635850		0632326	254µm	1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		0632327	254µm	2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
6358660			254µm	2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635870		0632328	254µm	2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	0632329	254µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635883		0632331	330µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
633400		0632300	254µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, CSA- US, RUS, CSA
633403			330µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
633415		0632301	254µm	8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633430		0632302	254µm	1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
6334330			254µm	2.79 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		0632303	254µm	2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		0632304	254µm	2.8 kg	IEC® EN 62561-2	


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Pläteringstjocklek	Enhetsvikt	Uppfyller	Certifieringar
633460		0632306	254µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633463		0632307	330µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470			254µm	3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	0632308	254µm	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
634400		0632309	254µm	10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För stavar som ska listas hos UL® 467 måste de vara minst 8" (2,44 m) långa.

IEC® EN 62561-2 ersätter EN 50164-2.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE