

DT2 din-skenans överspänningsskydd klass II, 1+1-läge



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kompakt konstruktion för insticksanslutning med hög överslagskapacitet för DIN-skenbredd

Extern reservsäkring krävs inte upp till 315 A (endast IEC)

Hållclips ger förstärkt beständighet mot vibration och stötar

Röd/grön statusindikering och övergångskontakter standard för fjärrövervakning


SPECIFIKATIONER

Katalognummer	DT27511R	DT230011R
E-nummer	0634247	0634239
Nominell systemspänning (UN)	60 V.	240 V.
Maximal kontinuerlig driftspänning (UC)	305 V N-PE 75 V L-N	300 V L-N 305 V N-PE
Nominell urladdningsström (tum), IEC, L-N.	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs

Katalognummer	DT27511R	DT230011R
Nominell urladdningsström (tum), IEC, N-PE	40kA 8/20 µs	40kA 8/20 µs
Max. urladdningsström (Imax), IEC, L-N.	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs
Max. urladdningsström (Imax), IEC, N-PE	65kA 8/20 µs	65kA 8/20 µs
Spänningsskyddsnivå (upp), L-N.	800V	1500V
Spänningsskyddsnivå (upp), N-PE	1500V	1500V
Reservsäkring vid iscr	250 A @ 50 kA 315 A vid 25 Ka	250 A @ 50 kA 315 A vid 25 Ka
Frekvens	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Svarstid, L-N.	25 ns Max	25 ns Max
Svarstid, N-PE	100 ns Max	100 ns Max
Skyddslägen	L-N N-PE	L-N N-PE
Märkström för kortslutning (Iscr)	25kA 50kA	25kA 50kA
Tillfällig överspänning 120 min (ut/läge), L-N.	114 V tål	442 V säkert fel
Tillfälligt överspänningsskydd 200 ms (ut), N-PE	1200V	1200V
Tillfälligt överspänningsmotstånd 5 s (ut), L-N.	114V	337V
Nominell urladdningsström (tum), UL	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Kortslutningsström (SCCR)	100kA	150kA
Spänningsskydd (VPR), L-N.	330V	1200V
Spänningsskydd (VPR), N-PE	1000V	1000V
Teknik	Termisk fråkoppling	Termisk fråkoppling
Anslutning, solid	35 mm² Max	35 mm² Max
Anslutning, flertrådig	25 mm² Max	25 mm² Max
Vridmoment (TQ)	4.5 N·m	4.5 N·m
Luftfuktighet	5 - 95	5 - 95
Temperatur	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
Kapslingsmaterial	UL® 94V-0 termoplast	UL® 94V-0 termoplast
Kapslingens klassning	IP 20	IP 20
Montering	35 mm topphatt din-skena	35 mm topphatt din-skena

Katalognummer	DT27511R	DT230011R
Kapacitet för fjärrkontaktväxling	1 A VID 250 V AC 1 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC	1 A VID 250 V AC 1 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC
Fjärrkontakter	Ja	Ja
Statusindikering	Mekanisk flagga	Mekanisk flagga
Djup (D)	69mm	69mm
Höjd (H)	90 mm	90 mm
Bredd (W)	36 mm	36 mm
Enhetens vikt	0.23 kg	0.24 kg
Certifieringsdetaljer	UL® 1449 Edition 5 typ 1CA	UL® 1449 Edition 5 typ 1CA
Överensstämmer med.	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 klass II.	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 klass II.
Utbytesmodul	DT275M SGT240M	DT2300M SGT240M

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE