

Ersättningsmodul för överspänningsskydd EDT2 din-skena



CERTIFIERINGAR



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	EDT2300M	EDT275M	EDT2480M
Nominell systemspänning (UN)	240 V.	60 V.	400 V.
Maximal kontinuerlig driftspänning (UC)	300 V.	75 V.	480 V.
Nominell urladdningsström (tum), IEC	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Maximal urladdningsström (Imax), IEC	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs
Nominell urladdningsström (tum), UL	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Frekvens	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Temperatur	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
Kapslingsmaterial	UL® 94V-0 termoplast	UL® 94V-0 termoplast	UL® 94V-0 termoplast

Katalognummer	EDT2300M	EDT275M	EDT2480M
Certifieringar	CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR, VDE	CE, ERICO EDT2, VDE	VDE, CE, ERICO DT2 Series

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE