

# nVent SCHROFF Wandgehäuse für die Bahn



CONNECT AND PROTECT

Bahntauglicher nach EN 50125-3 zertifiziertes Edelstahl Wandgehäuse zur Mastmontage für integrierte Streckenfunk-, Glasfaserspleiß-, Zugangspunkt- und Stromverteileranwendungen



## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE DATEN

<b>Material:</b>	Edelstahl AISI 304L (316L optional)
<b>Oberfläche:</b>	Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet, UV-beständig.
<b>Korpus:</b>	Gekantetes und nahtgeschweißtes 1,5 mm starkes Edelstahlgestell, vorausgestattet mit M8-Blindnietmutter für die Wand- und Mastmontage.
<b>Tür:</b>	Abgerundet in einem Stück, 2 mm starke Edelstahltür mit 180° Öffnungswinkel, links / rechts, mit Türarretierung.
<b>Dach:</b>	Regen- und Sonnenhaube zum Schutz vor widrigen Witterungsbedingungen
<b>Verriegelung:</b>	Schwenkhebelgriff mit Antivibrationsmechanismus, ausgestattet mit DIN-Profilhalbzylinder Ronis-2131A-Schloss und Espagnolette-Zwei-Punkt-Verriegelung (3-Punktverriegelung auf Anfrage ebenfalls erhältlich).
<b>Kabelzugang:</b>	Flanschplatte an der Unterseite. Ausbrüche können auf der Grundlage von projektspezifischen Anforderungen angefragt werden.
<b>Schutzart:</b>	Bis NEMA Typ 12, NEMA Typ 13, NEMA Typ 4X, IP66, IK10
<b>Interne Zubehörteile:</b>	Standard: Schaltplantasche / Dokumentenhalter A4 Optional: 19"-Holme an der Vorderseite, Montageplatte an der Rückseite
<b>Externe Zubehörteile:</b>	Optional: Kranösen, Wand- / Mastmontage- Satz
<b>Zusätzliche Informationen:</b>	Für Outdoor-Umgebungen wird die Verwendung einer Lösung für Druckausgleich / Entlüftung empfohlen. Auch in Umgebungen, die für schnelle Temperaturwechsel bekannt sind, sollte eine Lösung für Kondensatregulierung in Erwägung gezogen werden.


<b>Standardstückliste:</b>	1 SWR-Korpus – 1,5 mm Edelstahl
	1 SWR-Tür – 2 mm Edelstahl
	2 Edelstahl 180°-Scharniere
	1 Schwenkhebelgriff mit Espagnolette-Zwei-Punkt-Verriegelung
	1 DIN-Profilhalbzylinder Ronis-2131A-Schloss
	1 Türkontaktschalter
	1 Türarretierung / Gasdruckdämpfer
	1 Erdungskabel M8 x M8, Länge 300 mm
	1 Regen- und Sonnenhaube
	1 Flanschplatte mit einer Lösung für Druckausgleich / Entlüftung und Erdungsbolzen M6
	1 Schaltplantasche A4 / Legal

<b>Optionale Komponenten:</b>	19"-Winkel für 600-W-Schränke
	Montageplatte an der Rückseite
	LED-Leuchten
	Wand- / Mastmontage-Satz
	Kranösen
	Vorverdrahtete Strom verteiler-Sätze (PDU)

### BREITES SPEKTRUM AN VORDEFINIERTEN STANDARDKONFIGURATIONEN

Abmessungen (H x B x T)	Standardprodukte
600 x 400 x 210	SRW0604021
600 x 600 x 210	SRW0606021
600 x 600 x 300	SRW0606030
800 x 600 x 210	SRW0806021
800 x 600 x 300	SRW0806030

Ein breites Spektrum an Standard-Schrankabmessungen, ergänzt durch eine hohe Integrationsfähigkeit, ermöglicht problemlose und schnelle projektspezifische Designs und kürzere Lieferzeiten.



#### Nordamerika

Tel +1.800.545.6258  
 Fax +1.800.527.5703  
 info@nVent.com

#### Europa, Naher Osten, Afrika

Tel +32.16.213.511  
 Fax +32.16.213.603  
 info@nVent.com

#### Asien/Pazifik

Tel +86.21.2412.1688  
 Fax +86.21.5426.3167  
 info@nVent.com

#### Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800  
 Fax +1.713.868.2333  
 info@nVent.com



Unser starkes Markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**