


## Boîte de raccordement pour système modulaire

### APERÇU DU PRODUIT



La boîte de raccordement nVent RAYCHEM JB-NH2 est un modèle standard, pour utilisation en zones non explosibles avec presse-étoupe pour câble d'alimentation.


Elle peut être utilisée pour réaliser un raccordement électrique, une jonction en ligne ou une terminaison de câble. Utilisable avec les rubans chauffants à circuit parallèle nVent RAYCHEM industriels.

Les deux entrées permettent l'installation d'un ruban chauffant et d'un câble d'alimentation, ou de deux rubans chauffants, et de les connecter aux bornes montées sur rail. Un presse-étoupe (M25) de câble d'alimentation est fourni.

La boîte peut être fixée au mur par les quatre trous dans sa base. Il est recommandé d'utiliser un support nVent RAYCHEM pour le montage de cette boîte sur tuyauterie.

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Dimensions (en mm)



#### Boîtier

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Zones d'utilisation      | Ordinaire (en intérieur et en extérieur)          |
| Classe d'étanchéité      | IP66                                              |
| Entrées                  | 2 x M25                                           |
| Température d'exposition | -40 °C à +90 °C                                   |
| Base                     | Polymère renforcé de fibre de verre, teinte grise |
| Couvercle                | Polymère renforcé de fibre de verre, teinte grise |

## Bornes

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MSB 2.5                      | Bornes à ressort, fixé sur rail DIN                                          |
| Tension nominale             | 800 V c.a.                                                                   |
| Section max. des conducteurs | Multibrins : 2,5 mm <sup>2</sup><br>Rigides : 4 mm <sup>2</sup>              |
| Intensité maximale           | Nominale 24 A - Maximum 30 A avec conducteur de 4 mm <sup>2</sup> de section |
| Quantité                     | 2 phase et 1 PE                                                              |

## HOMOLOGATIONS

Pour utilisation en zone ordinaire (Non-explosible)

### Certification du produit



Plus de détails sur la certification du produit, les homologations et les conditions d'utilisation en toute sécurité sont disponibles dans le manuel d'installation à l'adresse [www.nVent.com/RAYCHEM](http://www.nVent.com/RAYCHEM).

## INFORMATIONS DE COMMANDE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Désignation     | JB-NH2                |
| N° réf. (poids) | 1244-020910 (0,34 kg) |

## Accessoires

| N° réf.    | Désignation | Description                                                    |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 192932-000 | SB-100      | Support à profil creux pour câble, acier inoxydable, vertical  |
| 990944-000 | SB-101      | Support de fixation, double pied, acier inoxydable, horizontal |
| 707366-000 | SB-110      | Support de fixation, monopied, acier inoxydable, vertical      |
| 579796-000 | SB-111      | Support de fixation, acier inoxydable, vertical                |

### France

Tel 0800 906045  
[salesfr@nVent.com](mailto:salesfr@nVent.com)

### België / Belgique

Tel +32 16 21 35 02  
[salesbelux@nVent.com](mailto:salesbelux@nVent.com)

### Schweiz/Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80  
[infoBaar@nVent.com](mailto:infoBaar@nVent.com)



Notre éventail complet de marques :

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF**