


Isolerad ledare för skydd av vindturbinblad



DESIGN

Kallböjningstest av isolering enligt UL® 758

SPECIFIKATIONER

Ledartyp:	Mjuk bindning
Brandklassning:	UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1
Arbetstemperatur:	-40 to 105 °C

Table 1/2

Katalognummer	Material	Längd (L)	Ledarstorlek	Tvärsnitt	Diameter (Ø)	Isolationstjocklek
LPC050IN0047.0	Copper, Polyvinylklorid	47m	50 mm ² , flertrådig	50mm ²	17.27 mm	2 mm
LPA103IN0100.0	Aluminum, Polyvinylklorid	100m	70 mm ² , flertrådig	70mm ²	18.5 mm	2 mm


Table 2/2

Katalognummer	Dielektrisk styrka
LPC050IN0047.0	20
LPA103IN0100.0	20

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

LPA103IN, LPC050IN and LPC103IN represent the base part number and are orderable in custom lengths.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE