

PVT2 Ersättningsmodul



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ersättningsmodul för PVT2 fotovoltaiskt överspänningsskydd

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Max kontinuerlig driftspänning (Ucpv)	Nominell urladdningsström (in), IEC	Total urladdningsström (Itotal)	Spänningsskyddsnivå (upp)	Svarstid	Kortslutningsströmsvärde (Iscr)
PVT2500M	550V	20kA 8/20 μ s	50	4000V	25 ns Max	11kA
PVT2750M	750V	20kA 8/20 μ s	40	5000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

Katalognummer	Max kontinuerlig driftspänning (VpvdC)	VPR (Voltage Protection Rating)	Nominell urladdningsström (in), UL	Kortslutningsströmsvärde (SCCR)
---------------	--	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

PVT2500M	550 VDC	3000V	20kA 8/20 µs	50kA
PVT2750M	550 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE