

Endast speciell bandarbetsform, ström



DESIGN

utbytesformar utformade förbindningskonstruktioner i kraftförbindningstillämpningar

Avsedda för användning med fabriksformade terminaler

Finns för orientering antingen till höger eller till vänster

SPECIFIKATIONER

Typ av järnväg: Profiler för kranskenor

Material: Grafit

Typ av förbindningsterminal: J.

Table 1/1

Katalognummer	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering
PBJT503LHM	2/0 koncentrisk	10.62mm	T5	Vänster hand.
PBJT503RHM	2/0 koncentrisk	10.62mm	T5	Höger hand.
PBJT52QLHM	4/0 koncentrisk	13.41mm	T5	Vänster hand.
PBJT52QM	4/0 koncentrisk	13.41mm	T5	Vänster och höger hand.
PBJT52QRHM	4/0 koncentrisk	13.41mm	T5	Höger hand.

Katalognummer	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering
PBJT52WLHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Vänster hand.
PBJT52WM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Vänster och höger hand.
PBJT52WRHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Höger hand.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE