

1-poligt dist.block, 500 A IEC, flat ledning, 11 kablar ut, koppar

KATALOGNUMMER

UDF-500A



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Tinned copper or aluminum block allows for copper or aluminum conductor direct connections, or using ferrule

Screw retaining cover is hinged and removable

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

95% fill ratio

RoHS compliant

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

Halogen free

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 569060

Yta: Förtentat

Max. märkström, IEC: 500A

Max. märkström, UL/CSA: 335A

Ledningssideanslutning: Flatledare

Anslutning för belastningssida: 11 kablar

Material: Koppar;Termoplast

Max. ledarstorlek för ledningssida, IEC: 185 mm²

Max. ledarstorlek för belastningssida, IEC: 35 mm²

Max. arbetsspänning, IEC (Ui): 1000

Max. arbetsspänning, UL (Vin): 600

Kortsiktig hållström (Icw) 1s: 24.5kA

Maximal kortslutningsström (Ipk): 51kA

Nominell kortslutningsmärkström (Icc): 24.3kA

Kortslutningsströmsvärde (SCCR): 10kA

Antal anslutningar på ledningssida: 1

Antal anslutningar på belastningssida: 11

Compact i flertrådsstorlek för belastningssida: (2) 6 - 35 mm²;(4) 2,5 - 10 mm²;(5) 2,5 - 16 mm²

Flertrådsstorlek för belastningssida – hylsa: (2) 6 - 25 mm²;(4) 2,5 - 10 mm²;(5) 2,5 - 16 mm²

Ledarstorlek för belastningssida: (2) #10 - #1;(5) #14 - #4;(4) #14 - #6

Kapslingsklass: IP20

Djup (D): 50mm

Höjd (H): 96 mm

Bredd (W): 49 mm

Enhetsvikt: 0.37 kg

Certifieringsinformation: UL® 1059

Brandklassning: UL® 94V-0

Uppfyller: IEC® 60947-7-1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Increase the number of outputs with one input using a jumper on blocks with a Max Current Rating, IEC up to 160 A.

Blocks with 1,000 VAC/DC Max Working Voltage, UL are ideal for solar applications.


Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals

Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C

Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47

*environment around the terminal blocks inside the enclosure

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE