

FTCBI Insulated Flat Braid in Coil, Tinned Copper



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

Tinned finish provides a theft-deterrent appearance

SPECIFIKATIONER

Yta: Förtentat

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Nominell ström	Tvärsnitt	Antal ledningar	Kabeldiameter
FTCBI25	510310	Copper, Polyvinylklorid	150A	25mm ²	1404	0.15mm
FTCBI50	510340	Copper, Polyvinylklorid	250A	50mm ²	2848	0.15mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Nominell ström	Tvärsnitt	Antal ledningar	Kabeldiameter
FTCBI16	510300	Copper, Polyvinylklorid	120A	16mm ²	896	0.15mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Längd	Tjocklek	Bredd	Enhetsvikt
FTCBI25	510310	25m	3.5 mm	25 mm	0.29 kg
FTCBI50	510340	25m	5 mm	30 mm	0.6 kg
FTCBI16	510300	25m	3.5 mm	17 mm	0.18 kg

Isolationstjocklek: 1 mm
Isoleringsspänning: 450V
Brandklassning: UL® 94V-0
Temperatur: 70 °C Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Unit weight is per meter (3.28').

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
 Option 1 – Customer Care
 Option 2 – Technical
 Support

Europe

Netherlands:
 +31 800-0200135
 France:
 +33 800 901 793

Europe

Germany:
 800 1890272
 Other Countries:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE