


Värmeelement kompakt, EGK



Den lilla antikondensationsvärmaren EGK har uppvärmningskapacitet på 10–30 watt. Den får enkelt plats även i trånga utrymmen. Du slipper kondensvatten även när den omgivande temperaturen sjunker kraftigt. Kontakta nVent HOFFMAN för UL-version.

BRANSCHSTANDARDER

CE

EAC

DESIGN

Beskrivning: Kompakt värmelement för vertikalt montage. Förebygger kondensation. Fäste för 35 mm DIN-skena (EN 60715). Kontakta nVent HOFFMAN för UL-version.

Värmelement: PTC-motstånd.

Material: Plast och anodiserad aluminium.

Driftomr. temperatur: -45 °C till +70 °C. Värmekapaciteten är vid +20 °C omgivningstemperatur.

Anslutning: 300 mm (3 × 0,5 mm²) silikonkabel. För UL element: 3xAWG20, 300 mm kabel.

Kapslingsklass: IP 44 / Klass I (jordad).

Godkännanden: CE, EAC.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Nominell kapacitet i watt	Material
EGK020	2519042	62mm	55mm	25mm	20W	Plast, Plast
EGK030	2519044	72mm	55mm	25mm	30W	Plast, Plast
EGK010	2519040	52mm	55mm	25mm	10W	Plast, Plast

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

* 120-240VAC (Min. 110VAC, max. 265VAC). Spänning under 140VAC reduceras verkningsgraden med ~10%.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE