

Anslutningsplåt, W060



Anslutningsplintplatta för många olika ledartyper.

BRANSCHSTANDARDER

UL

CSA

GL

DESIGN

Beskrivning: Platta för anslutningsplint, trepolig, med skyddskåpa.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nominell spänning: 690 V.

Nominell toppmotståndsström I_{pk} max: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: CSA, UL, GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Slutför	Färg
01240	54mm	25mm	32mm	Plast	Texturerad	Ljusgrå
01243	81mm	25mm	32mm	Plast	Texturerad	Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE