


CrossBoard-anslutningsmodul, WOCB



Säker och praktisk anslutningsmodul för CrossBoard-plattformen.

BRANSCHSTANDARDER

UL

IEC

DESIGN

Beskrivning: Anslutningsmodul 16 mm², trepolig med integrerade fjäderplintar 1.5 – 16 mm². Skyddskåpa medföljer.

Nominell spänning: 690 V.

Nominell ström: 63 A.

Effektförlust vid 80% last: 2.9 W.

Dimensions: 22.5 × 160 × 115 mm.

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: IEC, UL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
01592	22.5mm	160mm	115mm	Plast	Jämn matt	Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE