



OICP-panel med dörrförlängningsdel, OIDES



Panelen OIDES för operatörsgränssnitt med gångjärnsförsedd utbyggnadsram i aluminium har ett förbearbetat hålmönster som gör att du kan fästa en bärmarm och en löstagbar frontplatta med skyddsgraden IP 65. Utbyggnadsramen ökar panelens djup med 55 mm. Tack vare den löstagbara frontplattan är det enkelt att montera komponenterna, men de är också lätta att komma åt via en ryggplåt. Sidohandtag på skåpet gör att det är enkelt att förflytta skåpet i önskad position. Aluminiumkroppen avleder mer värme än en kropp i stålplåt, vilket kan eliminera behovet av ytterligare ventilation.

DESIGN

Beskrivning: OICP-panel med gångjärnsprofil som utökar paneldjupet på en OICP panel med 55 mm. Utbyggnadsdörr försedd med greppprofiler.

Material: Kapsling och utbyggnadsdörr: Al Mg Si05. Ryggplåt: Al Mg. Hörn: Al Si12.

Kapslingsklass: IP65.

Ytbehandling: Kapsling, utbyggnadsdörr och ryggplåt: anodiserat aluminium. Hörn: RAL7016.

Leveransförpackning: OICP kapsling med utbyggnadsdörr och ryggplåt, utvändiga gångjärn och lås.

SPECIFIKATIONER

Material: Aluminium
Färg: Antracitgrå
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7016

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Snabbleverans
OIDES355205	2503310	354mm	525mm	55mm	Nej
OIDES343905	2503309	345mm	395mm	55mm	Nej
OIDES305205	2503308	309mm	525mm	55mm	Nej
OIDES395205	2503311	398mm	525mm	55mm	Nej
OIDES495405	2503313	495mm	542mm	55mm	Nej
OIDES414705	2503312	415mm	470mm	55mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE