

BISAGRA CONTINUA CON SUJETADORES, TIPO 4



CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA

Homologación UL 50, 50E; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E27567
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E27567
Homologación UL 508A; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 4, 12, 13
CSA, archivo núm. 42184: tipo 4 y 12
IEC 60529, IP66

APLICACION

Una bisagra continua combinada con sujetadores de acero inoxidable en tres costados brinda protección ambiental y seguridad en aplicaciones bajo techo o al aire libre.

ESPECIFICACIONES

- Acero calibre 16 ó 14
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Sujetadores de acero inoxidable en tres costados de la puerta
- Bisagra continua
- Pasador de bisagra de acero inoxidable
- Empaque resistente al aceite
- Incluye tuercas soldadas para el montaje de paneles opcionales y kits de bloques de terminales, tamaño 6.00 x 4.00 pulg. (152 x 102 mm) y mayores
- Provisión para unión en la puerta
- Soportes externos de montaje en pared

ACABADO

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

ACCESORIOS.

Inhibidores de corrosión industriales
Sujetador de acción rápida para tapa de caja de conexiones
Kit de candado para cajas de conexiones, con tapa con sujetadores
Paneles para cajas de conexiones
Kit de panel oscilante para caja de conexiones y gabinete de montaje en pared
Descripción general del kit de bloque de terminales para cajas de conexiones

MODIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman en su localidad para obtener más información.

BOLETÍN: A51NF

Producto estándar

Número de catálogo	AxBxC in./mm	Calibre	Homologado por UL	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D x E in./mm	Montaje G x H in./mm	Total L x W in./mm	F in./mm	J in./mm	K in./mm	P in./mm	T in./mm	V in./mm	Y in./mm	Y in./mm
A404CHNF	4.00 x 4.00 x 3.00 102 x 102 x 76	16	508A	No Panel	No Panel	No Panel No Panel	4.75 x 2.00 121 x 51	5.50 x 4.94 140 x 125	—	2.62 66	0.54 14	1.38 35	1.38 35	3.00 76	—	—
A604CHNF	6.00 x 4.00 x 3.00 152 x 102 x 76	16	508A	A6P4	A6P4G	4.88 x 2.88 124 x 73	6.75 x 2.00 171 x 51	7.50 x 4.94 191 x 125	2.53 64	2.62 66	0.54 14	1.38 35	2.38 60	3.00 76	0.31 8	0.56 14
A806CHNF	8.00 x 6.00 x 3.50 203 x 152 x 89	14	50, 50E	A8P6	A8P6G	6.75 x 4.88 171 x 124	8.75 x 4.00 222 x 102	9.50 x 6.94 241 x 176	3.03 77	3.12 79	0.56 14	2.38 60	3.38 86	5.00 127	0.25 6	0.62 16
A606CHNF	6.00 x 6.00 x 4.00 152 x 152 x 102	16	50, 50E	A6P6	A6P6G	4.88 x 4.88 124 x 124	6.75 x 4.00 171 x 102	7.50 x 6.94 191 x 176	3.53 90	3.62 92	0.54 14	2.38 60	2.38 60	5.00 127	0.31 8	0.56 14
A1264CHNF	12.00 x 6.00 x 4.00 305 x 152 x 102	14	50, 50E	A12P6	A12P6G	10.75 x 4.88 273 x 124	12.75 x 4.00 324 x 102	13.50 x 6.94 343 x 176	3.53 90	3.62 92	0.56 14	2.38 60	3.00 76	5.00 127	0.25 6	0.56 14
A808CHNF	8.00 x 8.00 x 4.00 203 x 203 x 102	14	50, 50E	A8P8	A8P8G	6.75 x 6.88 171 x 175	8.75 x 6.00 222 x 152	9.50 x 8.94 241 x 227	3.53 90	3.62 92	0.56 14	3.38 86	3.38 86	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A1008CHNF	10.00 x 8.00 x 4.00 254 x 203 x 102	14	50, 50E	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.94 292 x 227	3.53 90	3.62 92	0.56 14	3.38 86	1.50 38	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A1210CHNF	12.00 x 10.00 x 5.00 305 x 254 x 127	14	50, 50E	A12P10	A12P10G	10.75 x 8.88 273 x 225	12.75 x 8.00 324 x 203	13.50 x 10.94 343 x 278	4.53 115	4.62 117	0.56 14	2.00 51	3.00 76	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A1210CHNFS	12.00 x 10.00 x 5.00 305 x 254 x 127	14	50, 50E	A12P10	A12P10G	10.75 x 8.88 273 x 226	12.75 x 8.00 324 x 203	13.50 x 10.94 343 x 278	4.53 115	4.62 117	0.56 14	2.00 51	3.00 76	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A8066CHNF	8.00 x 6.00 x 6.00 203 x 152 x 152	14	50, 50E	A8P6	A8P6G	6.75 x 4.88 171 x 124	8.75 x 4.00 222 x 102	9.50 x 6.94 241 x 176	5.53 140	5.62 143	0.56 14	2.38 60	3.38 86	5.00 127	0.25 6	0.62 16
A8086CHNF	8.00 x 8.00 x 6.00 203 x 203 x 152	14	50, 50E	A8P8	A8P8G	6.75 x 6.88 171 x 175	8.75 x 6.00 222 x 152	9.50 x 8.94 241 x 227	5.53 140	5.62 143	0.56 14	3.38 86	3.38 86	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A10086CHNF	10.00 x 8.00 x 6.00 254 x 203 x 152	14	50, 50E	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.94 292 x 227	5.53 140	5.62 143	0.56 14	3.38 86	1.50 38	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A14086CHNF	14.00 x 8.00 x 6.00 356 x 305 x 152	14	50, 50E	A14P8	A14P8G	12.75 x 6.88 324 x 175	14.75 x 6.00 375 x 175	15.50 x 8.94 394 x 227	5.53 140	5.62 143	0.56 14	3.38 86	3.00 76	7.00 178	0.25 6	0.56 14
A10106CHNF	10.00 x 10.00 x 6.00 254 x 254 x 152	14	50, 50E	A10P10	A10P10G	8.75 x 8.88 222 x 226	10.75 x 8.00 273 x 203	11.50 x 10.94 292 x 278	5.53 140	5.62 143	0.56 14	1.50 38	1.50 38	9.00 229	0.25 6	0.62 16

Número de catálogo	AxBxC in./mm	Calibre	Homologado por UL	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D x E in./mm	Montaje G x H in./mm	Total L x W in./mm	F in./mm	J in./mm	K in./mm	P in./mm	T in./mm	V in./mm	Y in./mm	Y in./mm
A16106CHNF	16.00 x 10.00 x 6.00 406 x 254 x 152	14	50, 50E	A16P10	A16P10G	14.75 x 8.88 375 x 226	16.75 x 8.00 425 x 203	17.50 x 10.94 445 x 278	5.53 140	5.62 143	0.56 14	2.00 51	1.50 38	9.00 229	0.25 6	0.56 14
A1212CHNF	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	14	50, 50E	A12P12	A12P12G	10.75 x 10.88 273 x 276	12.75 x 10.00 324 x 254	13.50 x 12.94 343 x 329	5.53 140	5.62 143	0.56 14	2.50 64	2.50 64	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A1412CHNF	14.00 x 12.00 x 6.00 356 x 305 x 152	14	50, 50E	A14P12	A14P12G	12.75 x 10.88 324 x 276	14.75 x 10.00 375 x 254	15.50 x 12.94 394 x 329	5.53 140	5.62 143	0.56 14	2.00 51	3.00 76	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A1412CHNFS	14.00 x 12.00 x 6.00 356 x 305 x 152	14	50, 50E	A14P12	A14P12G	12.75 x 10.88 324 x 276	14.75 x 10.00 375 x 254	15.50 x 12.94 394 x 329	5.53 140	5.62 143	0.56 14	2.00 51	3.00 76	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A1614CHNF	16.00 x 14.00 x 6.00 406 x 356 x 152	14	50, 50E	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.94 445 x 379	5.53 140	5.62 143	0.56 14	3.50 89	1.50 38	13.00 330	0.25 6	0.62 16
A1614CHNFS	16.00 x 14.00 x 6.00 406 x 356 x 152	14	50, 50E	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.94 445 x 379	5.53 140	5.62 143	0.56 14	3.50 89	1.50 38	13.00 330	0.25 6	0.62 16
A12108CHNF	12.00 x 10.00 x 8.00 305 x 254 x 203	14	50, 50E	A12P10	A12P10G	10.75 x 8.88 273 x 226	12.75 x 8.00 324 x 203	13.50 x 10.94 343 x 278	4.53 115	4.62 117	0.56 14	2.00 51	3.00 76	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A14128CHNF	14.00 x 12.00 x 8.00 356 x 305 x 203	14	50, 50E	A14P12	A14P12G	12.75 x 10.88 324 x 276	14.75 x 10.00 375 x 254	15.50 x 12.94 394 x 329	5.53 140	5.62 143	0.56 14	2.00 51	3.00 76	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A16148CHNF	16.00 x 14.00 x 8.00 406 x 356 x 203	14	50, 50E	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.94 445 x 379	5.53 140	5.62 143	0.56 14	3.50 89	1.50 38	13.00 330	0.25 6	0.62 16
A161410CHNF	16.00 x 14.00 x 10.00 406 x 356 x 254	14	50, 50E	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.94 445 x 379	5.53 140	5.62 143	0.56 14	3.50 89	1.50 38	13.00 330	0.25 6	0.62 16

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, conductores, de material compuesto y de aluminio para la mayoría de los tamaños.

Los números de catálogo que terminan con "S" tienen la bisagra en el lado corto.

