


BASE SÓLIDA DE 0 MM


Las bases de 0 mm (excepto las de acero inoxidable) tienen acabado de pintura pulverizada de poliéster gris claro texturizado RAL 7035. Las bases EMC tienen acabado de pintura sobre superficies chapadas.

BOLETÍN: P20, P20EM, P20S



87798499


Número de catálogo	Compatible con armazón B x C	W (mm)	W (pulg.)	D (mm)	D (pulg.)
PB045	400 x 500	353	13.90	453	17.83
PB046	400 x 600	353	13.90	592	23.31
PB064	600 x 400	592	23.31	353	13.90
PB064HF2	600 x 400	592	23.31	353	13.90
PB065HF2	600 x 500	592	23.31	453	17.83
PB066	600 x 600	592	23.31	553	21.77
PB066HF2	600 x 600	592	23.31	553	21.77
PB066SS	600 x 600	592	23.31	553	21.77
PB068	600 x 800	592	23.31	753	29.65
PB068HF2	600 x 800	592	23.31	753	29.65
PB068SS	600 x 800	592	23.31	753	29.65
PB076	700 x 600	692	27.24	553	21.77
PB076HF2	700 x 600	692	27.24	553	21.77
PB078	700 x 800	692	27.24	753	29.65
PB078HF2	700 x 800	692	27.24	753	29.65
PB079	700 x 900	692	27.24	853	33.58
PB079HF2	700 x 900	692	27.24	853	33.58
PB084	800 x 400	792	31.18	353	13.90
PB084HF2	800 x 400	792	31.18	353	13.90
PB085	800 x 500	792	31.18	453	17.83
PB085HF2	800 x 500	792	31.18	453	17.83
PB086	800 x 600	792	31.18	553	21.77
PB086HF2	800 x 600	792	31.18	553	21.77
PB086SS	800 x 600	792	31.18	553	21.77
PB088	800 x 800	792	31.18	753	29.65
PB088HF2	800 x 800	792	31.18	753	29.65
PB088SS	800 x 800	792	31.18	753	29.65
PB089HF2	800 x 900	792	31.18	853	33.58
PB0105	1000 x 500	992	39.06	453	17.83
PB0105HF2	1000 x 500	992	39.06	453	17.83
PB0106	1000 x 600	992	39.06	553	21.77
PB0106HF2	1000 x 600	992	39.06	553	21.77
PB0106SS	1000 x 600	992	39.06	553	21.77
PB0108	1000 x 800	992	39.06	753	29.65
PB0108SS	1000 x 800	992	39.06	753	29.65
PB0124	1200 x 400	1192	46.93	353	13.90
PB0125	1200 x 500	1192	46.93	453	17.83
PB0126	1200 x 600	1192	46.93	553	21.77
PB0126SS	1200 x 600	1192	46.93	553	21.77
PB0128	1200 x 800	1192	46.93	753	29.65
PB0165	1600 x 500	1592	62.68	453	17.83
PB0166	1600 x 600	1592	62.68	553	21.77
PB0168	1600 x 800	1592	62.68	753	29.65

BASE SÓLIDA DE 100 MM



La base de 100 mm (excepto la de acero inoxidable) tiene acabado de pintura pulverizada de poliéster negro texturizado RAL 9005. Las bases EMC tienen acabado de pintura sobre superficies chapadas. Se incluyen placas pasacables laterales y puntos de perforación para ruedas con pivote opcionales.

BOLETÍN: P20, P20EM, P20S



Número de catálogo	Compatible con armazón B x C	Calibre	W (mm)	W (pulg.)	D (mm)	D (pulg.)
PB145	400 x 500	16	353	13.90	453	17.83
PB146	400 x 600	16	353	13.90	592	23.31
PB164	600 x 400	16	599	23.58	359	14.13
PB164HF	600 x 400	16	599	23.58	359	14.13
PB165	600 x 500	16	599	23.58	459	18.07
PB165HF	600 x 500	16	599	23.58	459	18.07
PB166	600 x 600	16	599	23.58	559	22.01
PB166SS	600 x 600	16	599	23.58	559	22.01
PB168	600 x 800	16	599	23.58	759	29.88
PB168HF	600 x 800	16	599	23.58	759	29.88
PB168SS	600 x 800	16	599	23.58	759	29.88
PB176	700 x 600	16	699	27.52	559	22.01
PB176HF	700 x 600	16	699	27.52	559	22.01
PB178	700 x 800	16	699	27.52	759	29.88
PB179	700 x 900	14	699	27.52	859	33.82
PB179HF	700 x 900	14	699	27.52	859	33.82
PB184	800 x 400	16	799	31.46	359	14.13
PB184HF	800 x 400	16	799	31.46	359	14.13
PB185	800 x 500	16	799	31.46	459	18.07
PB185HF	800 x 500	16	799	31.46	459	18.07
PB186	800 x 600	16	799	31.46	559	22.01
PB186HF	800 x 600	16	799	31.46	559	22.01
PB188	800 x 800	14	799	31.46	759	29.88
PB189	800 x 900	14	799	31.46	859	33.82
PB189HF	800 x 900	14	799	31.46	859	33.82
PB1105	1000 x 500	16	999	39.33	459	18.07
PB1105HF	1000 x 500	16	999	39.33	459	18.07
PB1106	1000 x 600	16	999	39.33	559	22.01
PB1106HF	1000 x 600	16	999	39.33	559	22.01
PB1106SS	1000 x 600	16	999	39.33	559	22.01
PB1108	1000 x 800	14	999	39.33	759	29.88
PB1108HF	1000 x 800	14	999	39.33	759	29.88
PB1108SS	1000 x 800	14	999	39.33	759	29.88
PB1124	1200 x 400	16	1199	47.20	359	14.13
PB1125	1200 x 500	16	1199	47.20	459	18.07
PB1126	1200 x 600	16	1199	47.20	559	22.01
PB1126SS	1200 x 600	16	1199	47.20	559	22.01
PB1128	1200 x 800	14	1199	47.20	759	29.88
PB1128SS	1200 x 800	14	1199	47.20	759	29.88
PB1165	1600 x 500	16	1599	62.95	459	18.07
PB1166	1600 x 600	16	1599	62.95	559	22.01
PB1168	1600 x 800	14	1599	62.95	759	29.88

SOPORTE DE MONTAJE EN PISO PARA ARMAZON PROLINE



Provee un método estructural para fijar un armazón PROLINE® al piso mediante pernos. Compatible con todos los tamaños de armazones. Hecho de acero calibre 12 con acabado chapado. El kit contiene cuatro soportes y los componentes para la instalación. *No se utiliza en armazones de colocación, que incluyen soportes soldados de montaje en piso.*

BOLETÍN: DPY



UNION DE BASE SOLIDA DE 100 MM, COSTADO CON COSTADO

La unión forma un sello entre las aberturas para placas pasacables en bases sólidas de 100 mm adyacentes y se usa en combinación con cualquiera de los kits de unión de armazones costado con costado. Un protector de nailon para cables, montado en el borde (ver diagrama), evita el desgaste y la abrasión de los cables y alambres.

BOLETÍN: P20, P20EM

Número de catálogo	Descripción
PJ2FB	Unión de base sólida, bases sólidas de 100 mm, costado con costado
PJ2FBHF2	Unión de base sólida EMC, bases sólidas de 100 mm, costado con costado

Número de catálogo	Descripción
PFBK	Soporte de montaje en piso para armazón PROLINE




PLACA PASACABLES DE ENTRADA DE CABLES



Compatible con todas las aberturas para pasacables de base sólida estándar PROLINE de 100 mm. Puede usarse en lugar de las placas pasacables sólidas estándar entregadas con la base sólida de 100 mm. La abertura ajustable para entrada de cables está forrada con espuma para mantener un sello hermético al polvo. La placa de entrada de cables es de acero calibre 14 con acabado de pintura pulverizada de poliéster negro texturizado RAL 9005.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo	Descripción
PCEGP	




PATAS PARA ARMAZÓN



Cuatro patas fundidas para usarse en la parte inferior de los armazones PROLINE, que elevan el armazón 9 mm.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo	Descripción
PFFM12	Patatas para armazón




NIVELADORES



Cuatro niveladores de tipo poste que permiten realizar ajustes en pisos dispares. Los niveladores pueden montarse en la parte inferior de un armazón o en una base sólida de 0 mm. Los niveladores están chapados y la base del nivelador tiene un tapón de plástico para brindar resistencia contra daños. Ajustable una altura de 17 mm a 35 mm. Construcción de rótula. Cuatro niveladores soportarán un peso máximo de 453.6 kg (1000 lb).

BOLETÍN: P20

Número de catálogo	Descripción
PLM12	Niveladores



BASE DE SOLERA DE 100 MM




Las bases de solera se instalan debajo de un gabinete para proveer espacio para la entrada de cables por la parte inferior. Una base de solera consiste en cuatro soportes de esquina conectados a cuatro paneles de acceso. Los soportes de esquina son de aluminio fundido. Los paneles de acceso son de acero calibre 16 y se fijan a los soportes de esquina mediante tornillos.

Las bases de solera tienen acabado de pintura pulverizada texturizada de poliéster negro RAL 9005 e incluyen todos los componentes necesarios para el montaje.


Ordene un sistema de placa pasacables para proveer protección tipo 12 al usar una base de solera.

BOLETÍN: P20



Número de catálogo	Compatible con armazón B x C	W mm/pulg.	D mm/pulg.
PPB145	400 x 500	399	459
		15.71	18.07
PPB146	400 x 600	399	559
		15.71	22.01
PPB164	600 x 400	599	359
		23.58	14.13
PPB165	600 x 500	599	459
		23.58	18.07
PPB166	600 x 600	599	559
		23.58	22.01
PPB168	600 x 800	599	759
		23.58	29.88
PPB176	700 x 600	699	559
		27.52	22.01
PPB178	700 x 800	699	759
		27.52	29.88
PPB179	700 x 900	699	859
		27.52	33.82
PPB184	800 x 400	799	359
		31.46	14.13
PPB185	800 x 500	799	459
		31.46	18.07
PPB186	800 x 600	799	559
		31.46	22.01
PPB188	800 x 800	799	759
		31.46	29.88
PPB189	800 x 900	799	859
		31.46	33.82
PPB1105	1000 x 500	999	459
		39.33	18.07
PPB1106	1000 x 600	999	559
		39.33	22.01
PPB1108	1000 x 800	999	759
		39.33	29.88
PPB1124	1200 x 400	1199	359
		47.20	14.13
PPB1125	1200 x 500	1199	459
		47.20	18.07
PPB1126	1200 x 600	1199	559
		47.20	22.01
PPB1128	1200 x 800	1199	759
		47.20	29.88
PPB1165	1600 x 500	1599	459
		62.95	18.07
PPB1166	1600 x 600	1599	559
		62.95	22.01
PPB1168	1600 x 800	1599	759
		62.95	29.88

BASE DE SOLERA DE 200 MM



Las bases de solera se instalan debajo de un gabinete para proveer espacio para la entrada de cables por la parte inferior. Una base de solera consiste en ocho soportes de esquina conectados a cuatro paneles de acceso. Los soportes de esquina son de aluminio fundido. Los paneles de acceso son de acero calibre 16 y se fijan a los soportes de esquina mediante tornillos.

Las bases de solera tienen acabado de pintura pulverizada texturizada de poliéster negro RAL 9005 e incluyen todos los componentes necesarios para el montaje.

Ordene un sistema de placa pasacables para proveer protección tipo 12 al usar una base de solera..

BOLETÍN: P20

Número de catálogo	Compatible con armazón B x C	W mm/pulg.	D mm/pulg.
PPB245	400 x 500	399 15.71	459 18.07
PPB266	600 x 600	599 23.58	559 22.01
PPB268	600 x 800	599 23.58	759 29.88
PPB276	700 x 600	699 27.52	559 22.01
PPB279	700 x 900	699 27.52	859 33.82
PPB284	800 x 400	799 31.46	359 14.13
PPB285	800 x 500	799 31.46	459 18.07
PPB286	800 x 600	799 31.46	559 22.01
PPB288	800 x 800	799 31.46	759 29.88
PPB289	800 x 900	799 31.46	859 33.82
PPB2105	1000 x 500	999 39.33	459 18.07
PPB2106	1000 x 600	999 39.33	559 22.01
PPB2108	1000 x 800	999 39.33	759 29.88
PPB2124	1200 x 400	1199 47.20	359 14.13
PPB2125	1200 x 500	1199 47.20	459 18.07
PPB2126	1200 x 600	1199 47.20	559 22.01
PPB2128	1200 x 800	1199 47.20	759 29.88
PPB2165	1600 x 500	1599 62.95	459 18.07
PPB2166	1600 x 600	1599 62.95	559 22.01
PPB2168	1600 x 800	1599 62.95	759 29.88

TAPAS VENTILADAS PARA BASE DE SOLERA



Las tapas superiores ventiladas para base de solera se instalan en las aberturas delanteras y traseras de una base de solera estándar, en lugar de las tapas sólidas. Las tapas ventiladas permiten la circulación del aire hacia el interior del gabinete. Las tapas ventiladas para base de solera están disponibles en alturas de 100 mm y 200 mm. Estas tapas tienen acabado de pintura pulverizada texturizada de poliéster negro RAL 9005 e incluyen todos los componentes necesarios para el montaje.

Debe ordenarse una base de solera estándar en combinación con las tapas ventiladas para base de solera para formar una base de solera ventilada. Si utiliza una placa pasacables con la base de solera ventilada, ordene una placa pasacables ventilada para proveer circulación del aire por la parte inferior del gabinete.

BOLETÍN: P20

Tapas ventiladas para base de solera de 100 mm


Número de catálogo	Compatible con armazón tipo	Compatible con armazón (Dimensión B)	W mm/pulg.
PPBCV1600	Un compartimiento	600	599 23.58
PPBCV1700	Un compartimiento	700	699 27.52
PPBCV1800	Un compartimiento	800	799 31.46
PPBCV11000	Un compartimiento	1000	999 39.33
PPBCV11200	Dos compartimientos	1200	1199 47.20
PPBCV11600	Dos compartimientos	1600	1599 62.95

KIT DE FILTRO DE REEMPLAZO PARA PLACA PASACABLES FILTRADA

El kit contiene 12 filtros de reemplazo desechables de doble capa de poliéster para placas pasacables filtradas. Se requieren dos filtros para los armazones de doble compartimiento.


BOLETÍN: P20

Tapas ventiladas para base de solera



Tapas ventiladas para base de solera de 200 mm

Número de catálogo	Compatible con armazón tipo	Compatible con armazón (Dimensión B)	W mm/pulg.
PPBCV2600	Un compartimiento	600	599 23.58
PPBCV2700	Un compartimiento	700	699 27.52
PPBCV2800	Un compartimiento	800	799 31.46
PPBCV21000	Un compartimiento	1000	999 39.33
PPBCV21600	Dos compartimientos	1600	1599 62.95



Número de catálogo	Tamaño del filtro mm/pulg.	Compatible con armazón B x C
PFK4012	406 x 127 16.00 x 5.00	600 x 400
PFK6020	609 x 203 24.00 x 8.00	800 x 500, 800 x 600, 800 x 800, 800 x 900, 1600 x 500, 1600 x 600, 1600 x 800
PFK8120	813 x 203 32.00 x 8.00	1000 x 500, 1000 x 600, 1000 x 800



Las placas pasacables ajustables se utilizan para sellar la parte inferior del armazón PROLINE. Hay placas pasacables sólidas, ventiladas y blindadas. Las placas pasacables sólidas y filtradas tienen tapas con empaques para mantener los requisitos de los gabinetes tipo 12. Las placas pasacables son de acero calibre 16 y tienen acabado de pintura pulverizada de poliéster gris claro texturizado RAL 7035. Las placas pasacables EMC tienen acabado pintado sobre superficies chapadas. Se incluyen todos los componentes para la instalación.

La placa pasacables sólida y la placa pasacables EMC son accesorios para la base sólida de 100 mm, la base de solera de 100 y 200 mm, la base móvil y la base de transporte. Estas placas pasacables pueden usarse sin base si se instalación ruedas con pivote, niveladores o patas de armazón. La placa pasacables EMC mantiene una clasificación de tipo 1.

Placa pasacables sólida

La placa pasacables sólida puede usarse con todos los subpaneles o ángulos de rack PROLINE. La placa pasacables consiste en una superficie base de montaje y dos placas ajustables con empaque de espuma que permiten la entrada de cables. La placa puede girarse 180 grados para permitir la entrada de cables por delante o por detrás.

Placa pasacables filtrada (ventilada)

Filtrada Gland Plate is used only in conjunction with Vented Plinth. La placa pasacables filtrada se utiliza únicamente en combinación con tapas de bases de solera ventiladas. La placa puede usarse con todos los subpaneles o ángulos de rack PROLINE. Consiste en una base de montaje, tres placas ajustables para entrada de cables, un filtro y rieles de retención de filtro. Hecha de acero calibre 16 con acabado de pintura pulverizada de poliéster gris claro texturizado RAL 7035. Hay filtros de repuesto disponibles.

Placa pasacables EM C

Esta placa pasacables puede usarse con todos los subpaneles o ángulos de rack. La placa pasacables consiste en una superficie base de montaje y dos placas pasacables ajustables (ambas con recubrimiento conductor) con empaque conductor de espuma cubierta con tela para la entrada de cables.

BOLETÍN: P20

Placas de pasacables para armazones de un compartimiento

Número de catálogo	Tipo	Tamaño de armazón compatible, ancho	Tamaño de armazón compatible, profundidad
PGP45	Sólido	400	500
PGP46	Sólida	400	600
PGP64	Sólida	600	400
PGP64AHF	EMC	600	400
PGPV64	Filtrada	600	400
PGP65	Sólida	600	500
PGP65AHF	EMC	600	500
PGPV65	Filtrada	600	500
PGP66	Sólida	600	600
PGP66AHF	EMC	600	600
PGPV66	Filtrada	600	600
PGP68	Sólida	600	800
PGP68AHF	EMC	600	800
PGPV68	Filtrada	600	800
PGPV76	Filtrada	700	600
PGP78	Sólida	700	800
PGP78AHF	EMC	700	800
PGPV78	Filtrada	700	800
PGP79	Sólida	700	900
PGP79AHF	EMC	700	900
PGPV79	Filtrada	700	900
PGP84	Sólida	800	400
PGP84AHF	EMC	800	400
PGP85	Sólida	800	500
PGP85AHF	EMC	800	500
PGPV85	Filtrada	800	500
PGP86	Sólida	800	600
PGP86AHF	EMC	800	600
PGPV86	Filtrada	800	600
PGP88	Sólida	800	800
PGP88AHF	EMC	800	800
PGPV88	Filtrada	800	800
PGP89	Sólida	800	900
PGP89AHF	EMC	800	900
PGPV89	Filtrada	800	900
PGP104	Sólida	1000	400
PGP105	Sólida	1000	500
PGP105AHF	EMC	1000	500
PGPV105	Filtrada	1000	500
PGP106	Sólida	1000	600
PGP106AHF	EMC	1000	600
PGPV106	Filtrada	1000	600
PGP108	Sólida	1000	800
PGP108AHF	EMC	1000	800
PGPV108	Filtrada	1000	800

Placas pasacables para armazones de dos compartimientos

Número de catálogo	Tipo	Tamaño de armazón compatible, ancho	Tamaño de armazón compatible, profundidad
PGP124	Sólida	1200	400
PGP125	Sólida	1200	500
PGPV125	Filtrada	1200	500
PGP126	Sólida	1200	600
PGPV126	Filtrada	1200	600
PGP128	Sólida	1200	800
PGPV128	Filtrada	1200	800
PGP164	Sólida	1600	400
PGP165	Sólida	1600	500
PGPV165	Filtrada	1600	500
PGP166	Sólida	1600	600
PGPV166	Filtrada	1600	600
PGP168	Sólida	1600	800
PGPV168	Filtrada	1600	800
PGP185	Sólida	1800	500
PGP186	Sólida	1800	600
PGP188	Sólida	1800	800

BASE MOVIL



Las bases móviles son compatibles con armazones de 600 mm y 800 mm de ancho. Se extienden más allá del frente y la parte trasera de los gabinetes de 600 mm para dar mayor estabilidad. Proveen una extensión frontal únicamente en los gabinetes de 800 mm. Hechas de acero con acabado texturizado de pintura de poliéster pulverizado negro RAL 9005. La base se sujeta a la parte inferior del armazón y permite el montaje integral de las ruedas con pivote provistas. Las superficies superiores del frente y la parte trasera de la base tienen tapetes de caucho negro de 3 mm de grosor. Cuatro ruedas de pivote sin mecanismo de bloqueo proveen una capacidad de carga de 1000 lb (453.6 kg). Se proveen las ruedas con pivote y los componentes para el montaje.

Cuatro carretillas sin seguro brinda una máxima capacidad de carga de 1000 lb. (453.6 kg).

Tenga cuidado al usar las carretillas para mover el gabinete. Evite cualquier daño al gabinete y sus contenidos al moverlo cuidadosamente, lenta y suavemente sobre superficies lisas. Evite:


- Fisuras grandes
- Pisos desplazados
- Uniones
- Grava
- Cualquier otra obstrucción

Jamás use carretillas cuando transporte el gabinete en carreteras dentro de trailers.

Contacte a Hoffman si requiere más información.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo	AxB pulg.	AxB mm	Compatible con armazón B x C (mm)
PMB66	40.91 x 23.62	1039 x 600	600 x 500 and 600 x 600
PMB69	52.72 x 23.62	1339 x 600	600 x 800 and 600 x 900
PMB86	40.91 x 31.50	1039 x 800	800 x 500 and 800 x 600
PMB89	52.72 x 31.50	1339 x 800	800 x 800 and 800 x 900



KIT NIVELADOR PARA BASE MÓVIL



Los niveladores se montan en las esquinas exteriores de la base móvil, proporcionando una capacidad de carga de 1000 lb (453.6 kg).

BOLETÍN: P20

Número de catálogo	Descripción	Usar con
PMBLM12	Kit nivelador para base móvil	Base móvil

BASE DE TRANSPORTACION PROLINE




Las bases de transporte PROLINE® proporcionan un medio de transporte seguro para los armazones PROLINE, desde un compartimiento hasta un máximo de 3000 mm (118.11 pulg.) de un sistema multicompartimentos. Las bases de transportación pueden configurarse en una amplia variedad de combinaciones. Fabricadas con acero calibre 10 y acabado en pintura pulverizada de poliéster negro RAL 9005. Su diseño único permite el levantamiento ROL-A-LIFT® desde cada extremo. Una placa pasacables permite la conexión entre bases.

ROL-A-LIFT es una marca de Skarnes Inc.

BOLETÍN: P20


Número de catálogo	AxBxC pulg.	AxBxC mm
PTB166	6.57 x 23.62 x 23.62	167 x 600 x 600
PTB168	6.57 x 23.62 x 31.50	167 x 600 x 800
PTB176	0.00	
PTB178	0.00	
PTB186	6.57 x 31.50 x 23.62	167 x 800 x 600
PTB188	0.00	
PTB1106	6.57 x 39.37 x 23.62	167 x 1000 x 600
PTB1108	0.00	
PTB1126	6.57 x 47.24 x 23.62	167 x 1200 x 600



UNION PARA BASES DE TRANSPORTE, COSTADO CON COSTADO

Interconecta bases de transporte. No hay provisión para sello ambiental. Se provee un ojal que se aplica al borde de alimentación de cables. El kit consiste en seis pernos M10 y arandelas.

Número de catálogo	Descripción
PTJT	Unión para bases de transporte, costado con costado



KIT DE RUEDAS CON PIVOTE



Un juego de cuatro ruedas con pivote (con con mecanismo de bloqueo, dos sin mecanismo de bloqueo) que se montan directamente en la parte inferior de un armazón PROLINE, de una base sólida de 0 mm o 100 mm, o de una consola. **(No usar en bases de solera.)** Las ruedas con pivote elevan el gabinete 110 mm [4,33 pulg.] al instalarse. Los armazones de las ruedas con pivote son de acero chapado con pivotes de cojinetes esféricos. Las ruedas están hechas de un material de poliamida negra. El kit incluye componentes M12 para el montaje. Un juego de cuatro ruedas con pivote soporta una carga máxima de 454 kg (1000 lb). Ordene por separado.

Carga máxima de las ruedas: 1000 lb. (453 kg)


Tenga cuidado al usar las carretillas para mover el gabinete. Evite cualquier daño al gabinete y sus contenidos al moverlo cuidadosamente, lenta y suavemente sobre superficies lisas. NOTA: Evite fisuras grande, desplazamientos en el piso, uniones, grava y otras obstrucciones.

Jamás use carretillas cuando transporte el gabinete en carreteras dentro de trailers.

Contacte a Hoffman si requiere más información.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo	Descripción
PC1M12	Juego de 4 ruedas con pivote



Notas