

Universell transientbarriär, dubbelt par

Energiföretag



CERTIFIERING



FUNKTIONER

Kompakt konstruerad transientbarriär för skydd av lågspänningskretsar och omvandlare

Separat enhet med plugg och bas medger snabbt utbyte av modul

Flerstegsskydd och bra överspänningsskydd bidrar till att lägsta möjliga resterande överslagsspänningar når känslig utrustning

Normala och separata skyddslägen skyddar mot båda överslagstillstånden

Surge rating to 20 kA 8/20 μ s is ideal for exposed wiring


Allows for protection of 25 analog signals or 50 digital signals per linear foot (0,3 m) of DIN rail space

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	UTB30DP
Artikelnummer	702888
E-nummer	0634218

Katalognummer	UTB30DP
Nominell systemspänning (Un)	10 - 21 VAC 15 - 30 VDC
Max kontinuerlig driftspänning (Uc)	23 VAC 33 VDC
Nominell belastningsström (IL)	800 mA
Frekvens	2 MHz
Slingresistans	0.6 Ω
Max Discharge Current (Imax), L+L-PE	20 kA 8/20 μ s
Skyddslägen	Gemensam Differential
Teknik	Gasurladdningsrör (GDT) Metalloxidvaristor (MOV) Avalanchediod (SAD)
Voltage Protection Level (Up), L-L	44 V @ 3 kA
Connection, Stranded	1 – 4 mm ²
Temperatur	-20 to 65 °C
Inkapslingsmaterial	IP 20 NEMA®-1
Höjd (H)	90 mm
Bredd (W)	12 mm
Enhetsvikt	0.090 kg
Certifieringsinformation	UL® 97B
Ersättningsmodul	UTB30DPM

DIAGRAM



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE