


BASE SOLIDE DE 0-MM



Les bases de 0-mm sont peintes en poudre de polyester gris clair texturé RAL 7035 (sauf en acier inoxydable). Les bases CEM sont peintes sur des surfaces plaquées. Elles sont en acier de calibre 16.

BULLETIN: P20, P20EM, P20S



87798499


Número de catalogue	Adapté au cadre B x C	W (mm)	W (po)	D (mm)	D (po)
PB045	400 x 500	353	13.90	453	17.83
PB046	400 x 600	353	13.90	592	23.31
PB064	600 x 400	592	23.31	353	13.90
PB064HF2	600 x 400	592	23.31	353	13.90
PB065HF2	600 x 500	592	23.31	453	17.83
PB066	600 x 600	592	23.31	553	21.77
PB066HF2	600 x 600	592	23.31	553	21.77
PB066SS	600 x 600	592	23.31	553	21.77
PB068	600 x 800	592	23.31	753	29.65
PB068HF2	600 x 800	592	23.31	753	29.65
PB068SS	600 x 800	592	23.31	753	29.65
PB076	700 x 600	692	27.24	553	21.77
PB076HF2	700 x 600	692	27.24	553	21.77
PB078	700 x 800	692	27.24	753	29.65
PB078HF2	700 x 800	692	27.24	753	29.65
PB079	700 x 900	692	27.24	853	33.58
PB079HF2	700 x 900	692	27.24	853	33.58
PB084	800 x 400	792	31.18	353	13.90
PB084HF2	800 x 400	792	31.18	353	13.90
PB085	800 x 500	792	31.18	453	17.83
PB085HF2	800 x 500	792	31.18	453	17.83
PB086	800 x 600	792	31.18	553	21.77
PB086HF2	800 x 600	792	31.18	553	21.77
PB086SS	800 x 600	792	31.18	553	21.77
PB088	800 x 800	792	31.18	753	29.65
PB088HF2	800 x 800	792	31.18	753	29.65
PB088SS	800 x 800	792	31.18	753	29.65
PB089HF2	800 x 900	792	31.18	853	33.58
PB0105	1000 x 500	992	39.06	453	17.83
PB0105HF2	1000 x 500	992	39.06	453	17.83
PB0106	1000 x 600	992	39.06	553	21.77
PB0106HF2	1000 x 600	992	39.06	553	21.77
PB0106SS	1000 x 600	992	39.06	553	21.77
PB0108	1000 x 800	992	39.06	753	29.65
PB0108SS	1000 x 800	992	39.06	753	29.65
PB0124	1200 x 400	1192	46.93	353	13.90
PB0125	1200 x 500	1192	46.93	453	17.83
PB0126	1200 x 600	1192	46.93	553	21.77
PB0126SS	1200 x 600	1192	46.93	553	21.77
PB0128	1200 x 800	1192	46.93	753	29.65
PB0165	1600 x 500	1592	62.68	453	17.83
PB0166	1600 x 600	1592	62.68	553	21.77
PB0168	1600 x 800	1592	62.68	753	29.65

100 MM BASE SOLIDE



La base de 100 mm est recouverte d'une peinture en poudre de polyester noir texturé RAL 9005 (sauf en acier inoxydable). Les bases CEM sont peintes sur des surfaces plaquées. Les plaques passe-câbles latérales et les points de perçage pour le montage des roulettes en option sont inclus.

BULLETIN: P20, P20EM, P20S



Numéro de catalogue	Adapté au cadre B x C	Calibre	W (mm)	W (po)	D (mm)	D (po)
PB145	400 x 500	16	353	13.90	453	17.83
PB146	400 x 600	16	353	13.90	592	23.31
PB164	600 x 400	16	599	23.58	359	14.13
PB164HF	600 x 400	16	599	23.58	359	14.13
PB165	600 x 500	16	599	23.58	459	18.07
PB165HF	600 x 500	16	599	23.58	459	18.07
PB166	600 x 600	16	599	23.58	559	22.01
PB166SS	600 x 600	16	599	23.58	559	22.01
PB168	600 x 800	16	599	23.58	759	29.88
PB168HF	600 x 800	16	599	23.58	759	29.88
PB168SS	600 x 800	16	599	23.58	759	29.88
PB176	700 x 600	16	699	27.52	559	22.01
PB176HF	700 x 600	16	699	27.52	559	22.01
PB178	700 x 800	16	699	27.52	759	29.88
PB179	700 x 900	14	699	27.52	859	33.82
PB179HF	700 x 900	14	699	27.52	859	33.82
PB184	800 x 400	16	799	31.46	359	14.13
PB184HF	800 x 400	16	799	31.46	359	14.13
PB185	800 x 500	16	799	31.46	459	18.07
PB185HF	800 x 500	16	799	31.46	459	18.07
PB186	800 x 600	16	799	31.46	559	22.01
PB186HF	800 x 600	16	799	31.46	559	22.01
PB188	800 x 800	14	799	31.46	759	29.88
PB189	800 x 900	14	799	31.46	859	33.82
PB189HF	800 x 900	14	799	31.46	859	33.82
PB1105	1000 x 500	16	999	39.33	459	18.07
PB1105HF	1000 x 500	16	999	39.33	459	18.07
PB1106	1000 x 600	16	999	39.33	559	22.01
PB1106HF	1000 x 600	16	999	39.33	559	22.01
PB1106SS	1000 x 600	16	999	39.33	559	22.01
PB1108	1000 x 800	14	999	39.33	759	29.88
PB1108HF	1000 x 800	14	999	39.33	759	29.88
PB1108SS	1000 x 800	14	999	39.33	759	29.88
PB1124	1200 x 400	16	1199	47.20	359	14.13
PB1125	1200 x 500	16	1199	47.20	459	18.07
PB1126	1200 x 600	16	1199	47.20	559	22.01
PB1126SS	1200 x 600	16	1199	47.20	559	22.01
PB1128	1200 x 800	14	1199	47.20	759	29.88
PB1128SS	1200 x 800	14	1199	47.20	759	29.88
PB1165	1600 x 500	16	1599	62.95	459	18.07
PB1166	1600 x 600	16	1599	62.95	559	22.01
PB1168	1600 x 800	14	1599	62.95	759	29.88

EQUERRES DE MONTAGE AU SOL POUR CADRES




Cette méthode structurelle permet de fixer un cadre ProLine au sol. Adapté à toutes les dimensions de cadres. Fabriquées en acier de calibre 12 avec une finition plaquée. L'ensemble comprend quatre supports et la quincaillerie de montage.

Ne pas utiliser sur les cadres d'implantation qui incluent des supports de montage au sol soudés.

BULLETIN: DPY

Numéro de catalogue	Description
PFBK	Équerres de montage au sol pour cadre ProLine




JONCTION LATÉRALE DE BASES SOLIDES DE 100 MM

La jonction assure l'étanchéité entre les ouvertures de la plaque passe-câbles sur les bases solides adjacentes de 100 mm et est utilisée en combinaison avec l'un ou l'autre des ensembles de jonction latérale du cadre. Une protection de bordure en fil de nylon (voir dessin) prévient l'usure et l'abrasion des fils et câbles.

BULLETIN: P20, P20EM

Numéro de catalogue	Description
PJ2FB	Jonction latérale de bases pleines de 100 mm
PJ2FBHF2	Jonction latérale de bases pleines EMC de 100 mm




PLAQUE D'ENTRÉE DE CÂBLES



Convient à toutes les ouvertures de passe-câbles ProLine standard pour base de 100 mm. Ouvertures de passe-câbles de bases solides. Peut remplacer les plaques passe-câbles pleines standards fournies avec une base solide de 100 mm. Ouverture réglable pour l'entrée de câbles doublée de mousse pour assurer l'étanchéité à la poussière. La plaque d'entrée de câbles est en acier de calibre 14 et est recouverte de peinture en poudre de polyester noir texturé RAL 9005.

BULLETIN: P20

Numéro de catalogue	Description
PCEGP	




PIEDS POUR CADRES



Quatre pieds coulés sous pression pour une utilisation sur le dessous des cadres ProLine le rehaussant de 9 mm.

BULLETIN: P20

Numéro de catalogue	Description
PFFM12	Pieds pour cadres



NIVELEURS



Quatre niveleurs de type poteau permettent le réglage pour les planchers inégaux. Les niveleurs peuvent être fixés au bas d'un cadre ou sur une base solide de 0 mm. Les niveleurs sont plaqués et la base du niveleur est recouverte de plastique afin d'assurer une résistance à l'abrasion. Réglable de 17 mm à 35 mm de hauteur. Construction à rotule. Quatre niveleurs peuvent supporter une charge maximale de 453,6 kg (1000 lb).

BULLETIN: P20


SOCLE DE 100 MM




Les socles s'installent sous une armoire afin que les câbles pénètrent à l'intérieur par le bas. Un socle de base se compose de quatre supports d'angle reliés à quatre panneaux d'accès. Les supports d'angle sont en fonte d'aluminium. Les panneaux d'accès sont en acier de calibre 16 et se fixent aux supports d'angle à l'aide de vis. Les socles de base sont peints en peinture en poudre de polyester texturée noire RAL 9005 et sont livrés avec toute la quincaillerie de montage nécessaire.

Commander un système de plaque passe-câbles à vis pour assurer une protection de type 12 lors de l'utilisation d'un socle.

BULLETIN: P20



Numéro de catalogue	Description
PLM12	Niveleurs de type poteau




Numéro de catalogue	Adapté au cadre B x C	W mm/po	D mm/po
PPB145	400 x 500	399 15.71	459 18.07
PPB146	400 x 600	399 15.71	559 22.01
PPB164	600 x 400	599 23.58	359 14.13
PPB165	600 x 500	599 23.58	459 18.07
PPB166	600 x 600	599 23.58	559 22.01
PPB168	600 x 800	599 23.58	759 29.88
PPB176	700 x 600	699 27.52	559 22.01
PPB178	700 x 800	699 27.52	759 29.88
PPB179	700 x 900	699 27.52	859 33.82
PPB184	800 x 400	799 31.46	359 14.13
PPB185	800 x 500	799 31.46	459 18.07
PPB186	800 x 600	799 31.46	559 22.01
PPB188	800 x 800	799 31.46	759 29.88
PPB189	800 x 900	799 31.46	859 33.82
PPB1105	1000 x 500	999 39.33	459 18.07
PPB1106	1000 x 600	999 39.33	559 22.01
PPB1108	1000 x 800	999 39.33	759 29.88
PPB1124	1200 x 400	1199 47.20	359 14.13
PPB1125	1200 x 500	1199 47.20	459 18.07
PPB1126	1200 x 600	1199 47.20	559 22.01
PPB1128	1200 x 800	1199 47.20	759 29.88
PPB1165	1600 x 500	1599 62.95	459 18.07
PPB1166	1600 x 600	1599 62.95	559 22.01
PPB1168	1600 x 800	1599 62.95	759 29.88



Les socles s'installent sous une armoire afin de laisser les câbles entrer par le bas. Un socle de base se compose de huit supports d'angle reliés à quatre panneaux d'accès. Les supports d'angle sont en fonte d'aluminium. Les panneaux d'accès sont en acier de calibre 16 et se fixent aux supports de coin à l'aide de vis. Les socles ont été peints en poudre de polyester texturé noir RAL 9005 et sont livrés avec tous les éléments de montage requis.
Commander un système de plaque passe-câbles pour assurer une protection de type 12 lors de l'utilisation du socle.

BULLETIN: P20



Numéro de catalogue	Adapté au cadre B x C	W mm/po	D mm/po
PPB245	400 x 500	399 15.71	459 18.07
PPB266	600 x 600	599 23.58	559 22.01
PPB268	600 x 800	599 23.58	759 29.88
PPB276	700 x 600	699 27.52	559 22.01
PPB279	700 x 900	699 27.52	859 33.82
PPB284	800 x 400	799 31.46	359 14.13
PPB285	800 x 500	799 31.46	459 18.07
PPB286	800 x 600	799 31.46	559 22.01
PPB288	800 x 800	799 31.46	759 29.88
PPB289	800 x 900	799 31.46	859 33.82
PPB2105	1000 x 500	999 39.33	459 18.07
PPB2106	1000 x 600	999 39.33	559 22.01
PPB2108	1000 x 800	999 39.33	759 29.88
PPB2124	1200 x 400	1199 47.20	359 14.13
PPB2125	1200 x 500	1199 47.20	459 18.07
PPB2126	1200 x 600	1199 47.20	559 22.01
PPB2128	1200 x 800	1199 47.20	759 29.88
PPB2165	1600 x 500	1599 62.95	459 18.07
PPB2166	1600 x 600	1599 62.95	559 22.01
PPB2168	1600 x 800	1599 62.95	759 29.88

COUVERCLES DE SOCLES VENTILES



Les couvercles de socles ventilés s’installent dans les ouvertures avant et arrière d’un socle standard à la place des couvercles pleins. Les couvercles ventilés permettent à l’air de circuler dans une armoire. Les couvercles de socle ventilés sont disponibles en hauteurs de 100 mm et 200 mm. Ces couvercles sont peints en poudre de polyester noir RAL 9005 et sont livrés avec tout le matériel de montage approprié.

Un socle de base standard doit être commandé en combinant les couvercles de socle ventilés pour former un socle ventilé. En cas d’utilisation d’une plaque passe-câbles avec le socle ventilé, commander une plaque passe-câbles ventilée pour assurer la circulation de l’air par le bas de l’armoire.

BULLETIN: P20

Couvercles de socle ventilés de 100 mm


Numéro de catalogue	Adapté au cadre Type	Adapté au cadre (dimension B)	W mm/po
PPBCV1600	Armoire simple	600	599 23.58
PPBCV1700	Armoire simple	700	699 27.52
PPBCV1800	Armoire simple	800	799 31.46
PPBCV11000	Armoire simple	1000	999 39.33
PPBCV11200	Armoire double	1200	1199 47.20
PPBCV11600	Armoire double	1600	1599 62.95

FILTRE DE RECHANGE POUR PLAQUE PASSE-CABLES AVEC FILTRES

L’ensemble comprend 12 filtres de rechange jetables en polyester à deux épaisseurs pour les plaques passe-câbles avec filtre. Deux filtres sont requis pour les cadres double.


BULLETIN: P20

Couvercles de socle ventilés



Couvercles de socle ventilés de 200 mm

Numéro de catalogue	Adapté au cadre Type	Adapté au cadre (dimension B)	W mm/po
PPBCV2600	Armoire simple	600	599 23.58
PPBCV2700	Armoire simple	700	699 27.52
PPBCV2800	Armoire simple	800	799 31.46
PPBCV21000	Armoire simple	1000	999 39.33
PPBCV21600	Armoire double	1600	1599 62.95



Numéro de catalogue	Dimensions du filtre mm/po	Adapté au cadre B x C
PFK4012	406 x 127 16.00 x 5.00	600 x 400
PFK6020	609 x 203 24.00 x 8.00	800 x 500, 800 x 600, 800 x 800, 800 x 900, 1600 x 500, 1600 x 600, 1600 x 800
PFK8120	813 x 203 32.00 x 8.00	1000 x 500, 1000 x 600, 1000 x 800

PLAQUES D'ENTRÉE DE CÂBLES



Les plaques passe-câbles ajustables sont utilisées pour sceller le fond d'un cadre ProLine. Des plaques passe-câbles pleines, ventilées et blindées sont disponibles. Les plaques passe-câbles pleines et filtrées sont équipées de couvercles munis d'un joint d'étanchéité pour répondre aux exigences des armoires de type 12. Les plaques passe-câbles sont en acier de calibre 16 et sont recouvertes de peinture en poudre de polyester texturé gris clair RAL 7035. Les plaques passe-câbles EMC sont peintes sur des surfaces plaquées. Tout le matériel d'installation est fourni. *La plaque passe-câbles solide et la plaque passe-câbles EMC sont des accessoires pour les socles solides de 100 mm, les socles*

de 100 mm/200 mm, la base mobile et la base de transport. Ces plaques passe-câbles peuvent être utilisées sans socle si des roulettes, des niveleurs ou des pieds de cadre sont installés. La plaque passe-câbles EMC conserve une homologation de type 1.

Plaque passe-câbles pleine

La plaque passe-câbles pleine peut être utilisée avec tous les panneaux secondaires ProLine ou tous les équerres de rayonnage. La plaque passe-câbles se compose d'une surface de montage de base et de deux plaques réglables avec joint en mousse pour l'entrée des câbles. La plaque peut pivoter de 180 degrés pour l'entrée de câble avant ou arrière.

Plaque passe-câbles avec filtre (ventilée)

La plaque passe-câbles avec filtre est utilisée uniquement en combinaison avec les couvercles de socle ventilés. La plaque peut être utilisée avec tous les panneaux secondaires ProLine ou avec tous les équerres de rayonnages. Il se compose d'une base de montage, de trois plaques réglables pour l'entrée des câbles, d'un filtre et de rails de retenue des filtres. Fabriqué en acier de calibre 16 et fini avec peinture en poudre de polyester gris clair texturé RAL 7035. Des filtres de rechange sont disponibles.

Plaque passe-câbles EMC

Cette plaque passe-câbles peut être utilisée avec des panneaux secondaires ou des équerres de rayonnage. La plaque passe-câbles se compose d'une surface de montage de base et de deux plaques passe-câbles réglables (toutes deux avec un revêtement conducteur) avec joint en mousse sur tissu conducteur pour entrée de câble.

BULLETIN: P20

Plaques passe-câbles pour cadre simple

Numéro de catalogue	Type	Adapté aux dimensions du cadre, largeur	Adapté aux dimensions du cadre, profondeur
PGP45	Solide	400	500
PGP46	Solide	400	600
PGP64	Solide	600	400
PGP64AHF	CEM	600	400
PGPV64	À filtre	600	400
PGP65	Solide	600	500
PGP65AHF	CEM	600	500
PGPV65	À filtre	600	500
PGP66	Solide	600	600
PGP66AHF	CEM	600	600
PGPV66	À filtre	600	600
PGP68	Solide	600	800
PGP68AHF	CEM	600	800
PGPV68	À filtre	600	800
PGPV76	À filtre	700	600
PGP78	Solide	700	800
PGP78AHF	CEM	700	800
PGPV78	À filtre	700	800
PGP79	Solide	700	900
PGP79AHF	CEM	700	900
PGPV79	À filtre	700	900
PGP84	Solide	800	400
PGP84AHF	CEM	800	400
PGP85	Solide	800	500
PGP85AHF	CEM	800	500
PGPV85	À filtre	800	500
PGP86	Solide	800	600
PGP86AHF	CEM	800	600
PGPV86	À filtre	800	600
PGP88	Solide	800	800
PGP88AHF	CEM	800	800
PGPV88	À filtre	800	800
PGP89	Solide	800	900
PGP89AHF	CEM	800	900
PGPV89	À filtre	800	900
PGP104	Solide	1000	400
PGP105	Solide	1000	500
PGP105AHF	CEM	1000	500
PGPV105	À filtre	1000	500
PGP106	Solide	1000	600
PGP106AHF	CEM	1000	600
PGPV106	À filtre	1000	600
PGP108	Solide	1000	800
PGP108AHF	CEM	1000	800
PGPV108	À filtre	1000	800

Plaques passe-câbles pour double cadre

Numéro de catalogue	Type	Adapté aux dimensions du cadre, largeur	Adapté aux dimensions du cadre, profondeur
PGP124	Solide	1200	400
PGP125	Solide	1200	500
PGPV125	À filtre	1200	500
PGP126	Solide	1200	600
PGPV126	À filtre	1200	600
PGP128	Solide	1200	800
PGPV128	À filtre	1200	800
PGP164	Solide	1600	400
PGP165	Solide	1600	500
PGPV165	À filtre	1600	500
PGP166	Solide	1600	600
PGPV166	À filtre	1600	600
PGP168	Solide	1600	800
PGPV168	À filtre	1600	800
PGP185	Solide	1800	500
PGP186	Solide	1800	600
PGP188	Solide	1800	800

BASE MOBILE



Les bases mobiles s'adaptent aux cadres de 600 et 800 mm de largeur. Ils dépassent les faces avant et arrière des armoires de 600 mm pour plus de stabilité. Permet une extension avant uniquement sur les armoires de 800 mm. Fabriqué en acier peint en poudre de polyester noir texturé RAL 9005. La base se fixe sur la face inférieure du cadre et permet le montage intégré des roulettes fournies. Les surfaces supérieures avant et arrière de la base sont recouvertes de tapis en caoutchouc noir de 3 mm d'épaisseur. Les roulettes et la quincaillerie de montage sont fournies.

Quatre roulettes non verrouillables offrent une capacité de charge maximale de 453,6 kg (1000 lb).

La prudence est de rigueur si vous utilisez des roulettes pour déplacer l'armoire. Évitez de basculer et d'endommager l'armoire et son contenu en déplaçant lentement l'armoire sur roulettes sur un plancher lisse et plat. Évitez :


- les grandes fissures
- le décalage de plancher
- les joints
- le gravier
- toute autre obstruction

Ne jamais utiliser de roulettes lors du transport d'une armoire sur route par camion.

Contactez nVent HOFFMAN pour plus d'informations.

BULLETIN: P20

Numéro de catalogue	AxB po	AxB mm	Adapté au cadre B x C (mm)
PMB66	40.91 x 23.62	1039 x 600	600 x 500 et 600 x 600
PMB69	52.72 x 23.62	1339 x 600	600 x 800 et 600 x 900
PMB86	40.91 x 31.50	1039 x 800	800 x 500 et 800 x 600
PMB89	52.72 x 31.50	1339 x 800	800 x 800 et 800 x 900



ENSEMBLE DE MISE À NIVEAU DE LA BASE MOBILE



Les niveleurs se montent dans les coins extérieurs de la base mobile, ce qui assure une capacité de charge de 453,6 kg (1000 lb).

BULLETIN: P20

Numéro de catalogue	Description	Utiliser avec
PMBLM12	Ensemble de mise à niveau de la base mobile	Base mobile

BASE DE TRANSPORT PROLINE




Les bases de transport ProLine assurent un transport sécuritaire des cadres ProLine à partir d'une seule armoire jusqu'à un maximum de 3000 mm (118,11 po) dans un système à plusieurs armoires. Les bases de transport peuvent être agencées de différentes combinaisons. Fabriqué en acier de calibre 10 et fini avec peinture en poudre de polyester noir texturé RAL 9005. La conception unique de ROL-A-LIFT® permet un accès de levage à partir de chaque extrémité. Une plaque passe-câbles amovible permet l'accès aux câbles entre les bases.

ROL-A-LIFT est une marque de commerce de Skarnes Inc.

BULLETIN: P20


Numéro de catalogue	AxBxC po	AxBxC mm
PTB166	6.57 x 23.62 x 23.62	167 x 600 x 600
PTB168	6.57 x 23.62 x 31.50	167 x 600 x 800
PTB186	6.57 x 31.50 x 23.62	167 x 800 x 600
PTB1106	6.57 x 39.37 x 23.62	167 x 1000 x 600
PTB1126	6.57 x 47.24 x 23.62	167 x 1200 x 600



JONCTION LATÉRALE DE BASES DE TRANSPORT

Jonction de bases de transport. Aucune provision pour l'étanchéité ambiante. Un passe-fil, appliqué sur le bord d'alimentation du fil, est fourni. L'ensemble se compose de six boulons et rondelles M10.

Numéro de catalogue	Description
PTJT	Jonction latérale de bases de transport



ENSEMBLE DE ROULETTES



Un ensemble de quatre roulettes (deux verrouillables, deux non verrouillables) montées directement au bas d'un cadre ProLine, d'une base solide de 0 mm ou 100 mm ou d'une console. **(Ne pas utiliser sur des socles)**. Les roulettes rehaussent le boîtier de 110 mm (4.33 po) une fois installées. Les cadres des roulettes sont en acier plaqué avec des pivots à roulement à billes. Les roues pivotantes sont fabriquées en polyamide noir. L'ensemble comprend la quincaillerie de montage M12.

Charge maximale des roulettes : 453 kg (1000 lb)

NOTE : Les roulettes sont conçues pour déplacer l'armoire sur de courtes distances à l'intérieur d'un bâtiment. Ils ne sont pas destinés au transport ou l'expédition. Lors du transport de l'armoire par le transporteur, la palette d'expédition doit s'étendre jusqu'au cadre de l'armoire et jamais les roulettes ne doivent supporter une charge pendant le processus de transport. Le déplacement des roulettes doit se faire sur des surfaces lisses, planes et dures. Les planchers présentant des fissures, des joints, des débris, des pentes et des pentes doivent être évités. Pour éviter tout risque de basculement, il est important d'être très prudent lors du déplacement des armoires. Les roulettes ne sont pas conçues pour les surfaces extérieures, l'asphalte, le gravier et autres surfaces souples. Contactez nVent HOFFMAN pour plus de détails.

BULLETIN: P20

Numéro de catalogue	Description
PC1M12	Ensemble de 4 roulettes

