

Snabbreagerande bränslegivare med anslutningskabel utan kontakt



nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS-100 är ett sortiment med snabbsvarande sensorgivare med en aktiv längd på 100 mm och 250 mm för detektering av kolvätebränsle som flyter på vatten eller sprider sig på en plan yta. Levereras med anslutningskabel som har förskalade ledare men ingen kontakt.

FUNKTIONER

Enkel installation: liten, lätt

Snabb respoons: reaktionstiden är vanligtvis några sekunder för bränsle såsom bensin, jetbränsle och diesel

Detekterar råolja och vissa tyngre bränslen och varma oljor: men blir gradvis långsammare när bränslet är tjockare

Självråterställning: i många fall återställs sensorn när den har avlägsnats från spillet och bränslet har fått avdunsta. Vissa tyngre bränslen kräver att sensorn ska blötläggas i isopropylalkohol eller nafta för att rensa resterna

Ökar säkerheten: av reservdieselgeneratorer, vilket minskar risken för brand om en läcka skulle uppstå

FM-godkänd: meets the 7745 Approval Standard for Diesel Leak Detectors for detecting diesel fuel leaks in commercial buildings

SPECIFIKATIONER

Modell:	Snabbreagerande bränslegivare
Detektering:	Bränsle
Detekteringsmetod:	Raychem teknik med ledande polymerer
Drifttemperatur:	-40 till 85 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Lämplig för utomhusin-stallation
P000000984	TT-FFS-100-L-1	Nej
P000002289	TT-FFS-WR-250-L-10	Ja

Katalognummer	Artikelnamn	Lämplig för utomhusin-stallation
P000000986	TT-FFS-100-L-10	Nej
P000000989	TT-FFS-250-L-10	Nej
P000000988	TT-FFS-250-L-3	Nej
P000000987	TT-FFS-250-L-1	Nej
P000000985	TT-FFS-100-L-3	Nej
P000002304	TT-FFS-WR-100-L-10	Ja

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT