

NGC-30 Series, Current Sensing Board

nVent RAYCHEM NGC-30 serien - Strömmättningskortet är ett kort för montering på DIN-skena och mäter drift- och läckström.



FUNKTIONER

Enkel installation

Monterad i NGC-30 skåpet

SPECIFIKATIONER

Spänning: 12 V
Typ av spänning: DC
Drifttemperatur: -40 till 60 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Höjd	Bredd	Djup
10720-010	NGC-30-CTM-E	89.9 mm	248 mm	89.9 mm
10720-002	NGC-30-CTM	89.9 mm	248 mm	35 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT