


VPL effektbegränsande värmekablar



nVent RAYCHEM VPL effektbegränsande värmekablar används huvudsakligen för varmhållning upp till 235 °C och tål intermittent exponering upp till 260 °C. VPL erbjuder hög uteffekt vid höga temperaturer, vilket kan reducera antalet värmekablar som krävs och är godkänd för Ex-klassade områden. Även lämplig för frostskydd. Ytermantel av fluorplast (-CT) för hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.

FUNKTIONER

Effektiv konstruktion: hög uteffekt vid förhöjda temperaturer reducerar mängd värmekabel, flack effektkurva ger en lägre startström och längre kretslängder på grund av större tvärsnittsarea

Maximal kretslängd ökar ytterligare vid drift vid högre spänningar: minskar antalet kretsar och matningskretsar

Snabb installation: anpassas i längd på plats, kan överlappas flera gånger, metermärkt, användarvänliga anslutningar

Driftsäker: ingen överhettning, jämnare rörtemperaturer, energibesparande teknik

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Max Continuous Exposure Temperature, Power Off:	260 °C
Max antal timmar för intermittent exponering:	1000 h
Lägsta installationstemperatur:	-60 °C
Typ av jordning:	Fläta
Områdes-klassificering:	Non-Hazardous; Hazardous
Ytermantels material:	Fluoropolymer för hög temperatur

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Matningsspänning	Nominal Power Output @ 10°C, 230V	Nominal Power Output @ 10°C, 400V	Max Maintain or Continuous Exposure Temperature, Power On
068380-000	15VPL2-CT	8936503	200 – 277 V	45 W/m		230 °C

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Matningsspänning	Nominal Power Output @ 10°C, 230V	Nominal Power Output @ 10°C, 400V	Max Maintainer Continuous Exposure Temperature, Power On
451828-000	5VPL2-CT	8936501	200 – 277 V	15 W/m		235 °C
589252-000	20VPL2-CT	8936504	200 – 240 V	61 W/m		150 °C
892652-000	10VPL2-CT	8936502	200 – 277 V	30 W/m		220 °C
P000000678	5VPL4-CT		400 – 480 V		12 W/m	230 °C
P000000679	10VPL4-CT		400 – 480 V		24 W/m	205 °C
P000000680	15VPL4-CT		400 – 480 V		36 W/m	170 °C
P000000681	20VPL4-CT		400 – 480 V		49 W/m	150 °C

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT