


WinterGard värmematta



nVent RAYCHEM WinterGard matta är en värmekabelmatta med konstant uteffekt för enkel, snabb och effektiv avisning och snösmältning av markytor. Fördefinierad effekt samt påmonterad kallkabel, kommer i varierande fasta längder för montering i betong, sandbädd och asfalt.

FUNKTIONER

Enkel att projektera: fördefinierad uteffekt

Enkla att installera: färdiga mattor, i olika storlekar, var och en med kallkabel

Kompletteras med smarta styrenheter för energieffektiv drift

Pålitlig och underhållsfri

För förläggning i betong, sandbädd eller asfalt

SPECIFIKATIONER

Antal ledare:	2
Lägsta installationstemperatur:	5 °C
Kallkabel längd:	5 m
Ytterdiameter:	7 mm
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off:	65 °C
Matningsspänning:	220 – 240 V
Nominal Power Output @ 230V:	300 W/m ²
Färg:	Svart
Värmekabel teknologi:	Serieresistiv
Typ av jordning:	Folie och jordtråd
Ytermantels material:	Polyolefin

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Längd	Bredd
1244-022751	WINTERGARD-MAT-230V-2M	2 m	600 mm

Katalognummer	Artikelnamn	Längd	Bredd
1244-022752	WINTERGARD-MAT-230V-3M	3 m	600 mm
1244-022753	WINTERGARD-MAT-230V-4M	4 m	600 mm
1244-022754	WINTERGARD-MAT-230V-5M	5 m	600 mm
1244-022755	WINTERGARD-MAT-230V-7M	7 m	600 mm
1244-022756	WINTERGARD-MAT-230V-10M	10 m	600 mm
1244-022757	WINTERGARD-MAT-230V-13M	13 m	600 mm
1244-022758	WINTERGARD-MAT-230V-16M	16 m	600 mm
1244-022759	WINTERGARD-MAT-230V-21M	21 m	600 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

(*) Den här produkten marknadsförs under the WinterGard Mesh-produktnamnet i nordamerikanska länder. Utanför Nordamerika är den här produkten tillgänglig under produktnamnet WinterGard Mat.

Värmekabeln skall installeras på ett stabilt underlag. Underlaget kan bestå av betong, sand, fint grus eller befintlig asfalt. Värmemattan kan förläggas på alla typer av underlag. För att inte skada värmekabeln skall man säkerställa att ytan är slät och utan förekomst av vassa föremål. För bästa funktion och energieffektivitet bör underliggande markskikt även innehålla extra isolering. Följ anvisningarna för att förbereda för placering av temperatur- och fuktgivaren. Recommended split/gravel sizes for sand bed or cement concrete: Round grain gravel: Ø 8-16 mm Grit/Broken grain: Ø 4-8 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT