

CPCI-bakplan, systemkortplats höger



nVent SCHROFFS kompakta PCI-bakplan har klassledande signalintegritet och MTBF-värden tack vare SMD-komponenter, keramiska kondensatorer och presspassade kontakter

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap Specification, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2,10 R1.0 Keying Specification

Digital GND kan anslutas till/isoleras från chassi GND med hjälp av skruvar

V(i/O) justerbar till +3,3 V eller +5 V.

Inmatning av matningsspänningar via powerbugs (ring tag M4), fastoner

Yttre lager fungerar som GND-yltor

Strömkontakt för statussignaler (SMCQ)

Flera bakplan kan placeras tillsammans utan förlust av slitsar

Enastående högfrekvent brusdämpning och mycket höga MTBF-värden tack vare keramiska kondensatorer

IPMB-anslutning (Intelligent Platform Management Bus) till PICMG 2,9

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Systemplats	Spårbredd
---------------	------------	-------------	----------	----------------	-------------	-----------

23006-331	Bakplan	1	3U	CompactPCI, ingen buss		4HP
23006-811	Bakplan	1	3U	CompactPCI, ingen buss		4HP
23006-300	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-301	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-303	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-332	Bakplan	2	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-334	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-336	Bakplan	6	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-337	Bakplan	7	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-353	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-354	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-355	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-358	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-372	Bakplan	2	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-373	Bakplan	3	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-374	Bakplan	4	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-375	Bakplan	5	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-376	Bakplan	6	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-377	Bakplan	7	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP

23006-378	Bakplan	8	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-812	Bakplan	2	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-813	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-814	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-815	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-816	Bakplan	6	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-817	Bakplan	7	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-818	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 32-bitars	Höger	4HP
23006-833	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-834	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-835	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-838	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-862	Bakplan	2	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-863	Bakplan	3	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-864	Bakplan	4	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-865	Bakplan	5	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-866	Bakplan	6	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-867	Bakplan	7	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP
23006-868	Bakplan	8	6U	CompactPCI, 64-bitars	Höger	4HP

Table 2/3

Katalognummer	Spänning i/O.	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Anslutningstyp för verktyg	Bredd	Förpackningskvantitet
23006-331	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor		19.32mm	1
23006-811	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor		19.32mm	1
23006-300	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-301	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1
23006-303	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-332	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	39.64mm	1
23006-334	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-336	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	121.01mm	1
23006-337	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	141.24mm	1
23006-353	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-354	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-355	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1
23006-358	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-372	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	39.64mm	1

Katalognummer	Spänning i/O.	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Anslutningstyp för verktyg	Bredd	Förpackningskvantitet
23006-373	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-374	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-375	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1
23006-376	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	121.01mm	1
23006-377	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	141.24mm	1
23006-378	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-812	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	39.64mm	1
23006-813	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-814	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-815	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1
23006-816	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	121.01mm	1
23006-817	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	141.24mm	1
23006-818	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-833	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1

Katalognummer	Spänning i/O.	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Anslutningstyp för verktyg	Bredd	Förpackningskvantitet
23006-834	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-835	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1
23006-838	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-862	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	39.64mm	1
23006-863	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-864	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-865	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1
23006-866	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	121.01mm	1
23006-867	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	141.24mm	1
23006-868	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Snabbleverans
23006-331	Nej
23006-811	Nej
23006-300	Nej
23006-301	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
23006-303	Nej
23006-332	Nej
23006-334	Nej
23006-336	Nej
23006-337	Nej
23006-353	Nej
23006-354	Nej
23006-355	Nej
23006-358	Nej
23006-372	Nej
23006-373	Nej
23006-374	Nej
23006-375	Nej
23006-376	Nej
23006-377	Nej
23006-378	Nej
23006-812	Nej
23006-813	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
23006-814	Nej
23006-815	Nej
23006-816	Nej
23006-817	Nej
23006-818	Nej
23006-833	Nej
23006-834	Nej
23006-835	Nej
23006-838	Nej
23006-862	Nej
23006-863	Nej
23006-864	Nej
23006-865	Nej
23006-866	Nej
23006-867	Nej
23006-868	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE