


荷重保护器



特点

- 6线及屏蔽层保护-适合4线或6线系统
- 适用于张力和压力传感器
- 低串联阻抗-无需标定称重传感器
- NEMA-12 (IP-55)-适合室外安装
- 保护过电压损害-防止称重传感器毁坏

荷重保护器设计保护荷重器件免于雷电感应浪涌电压损坏。经验表明变形测量仪易受到浪涌电压的损害。工业起重机也是雷击的首选目标。LCP非常适合用于保护起重机内各种荷重传感器。LCP保护4线或6线系统, 保护内部桥式电路, 采用低电容器件, 避免产生接地环流。

模式	LCP01A
欧洲型号	701610
技术	雪崩二级管
最大放电电流 I_{max}	300A 8/20 μ s (信号端-屏蔽) 10kA 8/20 μ s (屏蔽-地)
尺寸 高×宽×长: mm (in)	75 x 56 x 110 (2.95 x 2.20 x 4.33)
重量: kg (lbs)	0.25 (0.55)
外壳	ABS, IP55 (NEMA-12)
连接	螺钉连接 (4或6线称重传感器)
电压保护水平, U_p	30V (信号线-屏蔽线) 15V 8/20 μ s (信号线-信号线) 90V (屏蔽线-地线)
温度	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
线路电阻	0.3 Ω

