


Kabel till kabel, tung drift, PT, 300 kcmil Concentric, 19/#7 Copperweld, Wear Plates

Data Solutions

KATALOGNUMMER

HDPTD3A9HW



Anslutningar för tung drift utvecklades ursprungligen för att användas på återvunnen kabel. Extra kraftiga anslutningar med en större hållighet i formen och en större mängd av svetsmaterial än motsvarande standard anslutningar.

Det större svetsmaterialet tillhandahåller extra BTU:er för att smälta den tunga oxidbeläggningen på ledaren och för att övervinna vissa svåra fältförhållanden. Anslutningar för tung drift eliminerar kapning av den dragna ledningen på vissa typer av anslutningar, minskar behoven av kabelrengöring för gammal eller återvunnen kabel och ökar tillförlitligheten under svåra fältförhållanden.

Kraftiga anslutningar för tung last specificeras alltmer för kopparbelagda ställedaranslutningar.

DESIGN

Bildar en permanent anslutning med låg resistans

Ger en molekylär förbindning

nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens

Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning

Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar

Anslutningar kan kontrolleras visuellt

PRODUKTATTRIBUT

Mögelfamiljen: PT Mold Family

Förare 1: 300 kcmil koncentrisk

Ledare 1 ytterdiameter, nominell: 16mm

Förare 2: 19/#7 Copperweld

Ledare 2 ytterdiameter, nominell: 18.31mm

Formdelning: Vertikal

Delad degel: Nej

Slitplåtar: Ja

Antal uppsättningar slitplattor: 2

Endast form: Nej

Svetsmaterial: 500 eller 500PLUSF20, säljs separat

Handtagsklämma: L159, säljs separat

Prisnyckel: D.

Enkel användning: Föredras

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION


Specificera en rökfri nVent ERICO Caldwell Exolon-form för tillämpningar så som datorrum, kulvertar eller andra områden med svag ventilation. Lägg till prefixet XL till standardformens artikelnummer vid beställning (t.ex. blir en TAC2Q2Q en XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Ett avstånd mellan ledningarna kan vara nödvändigt. Se formens märkning för mer information.

HD-XX-X-XX-XX-L-M-W		
HD	Tung drift benämning	
XX	Formfamilj	
X	Prisnyckel	
XX	Ledningskod 1	
XX	Ledarkod 2	
L*	Delad degel	Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M*	Endast form	
W*	Slitplåtar	Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag

* Tom om ingen

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE