

Enlogic ingång uppmätt, utloppskopplad PDU EN2-serien

Data Solutions

Advantage-seriens PDU-serie med ingångsmätade och utgångskopplade ingångar ger energi



DESIGN

IEC 62368-listad. RoHS och REACH-kompatibel. Se ritningen för ytterligare information

UL 2900-1-certifierad för säkerhetsprogramvara för nätverkskopplingsbara produkter

Dubbla portar för nätverksanslutning: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) och 1x (10/100 Mbps) anslutning/IP-adress

Ethernet-kaskadkoppling upp till 64 PDU:er. Varje PDU kan tillhandahålla likströmsström som är tillräcklig för att driva nätverkshanteringselektronik

Dubbla Ethernet-portar för redundanta nätverkskontakter

Fjärranslutning via HTTP(er), IPv4 och IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(s)

Dataeffektivt REACT-ramverk med inbyggt stöd för mobila enheter

Verktögsfritt nätverkskort (NMC) med Cortex A-5 för mikrobearbetning och minne som kan installeras både upprätt och upp och ned för strömingångar över eller under drift

Kantfärgen på NMC-displayen kan programmeras av användaren för identifiering av strömkällan med PDU

NMC stöder upp till 10 digitala sensorer för övervakning av miljö- och/eller elektroniska lås

Visningsspråken är engelska, spanska, tyska, franska, italienska, koreanska, japanska och kinesiska (förenklad)

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Sockettyp	Sockelkvantitet	Färg
EN2951	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C 21	42	Svart

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Sockettyp	Sockelkvantitet	Färg
EN2990	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(24) låsning C13/C15, (24) låsning C13/C15/C19/C 21	48	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Switchade uttag	Kabellängd	Krets brytare	Märkeffekt	Krets brytarens kvantitet	Avbryt klassning
EN2951	Ja	1800mm	20 A, 2-polig, hy-MagA	14,4 kVA	6	5kAIC
EN2990	Ja	1800mm	20 A, 1-polig, hy-MagA	57,6 kVA Nordamerika, 69 kVA internationellt	24	

Table 3/6

Katalognummer	Inspänning	Fas	Nominell uteffekt	Nominell spänning	Antal utspänningar	Antal faser
EN2951	208V	3-fas delta	208VAC	208V	42	3
EN2990			230VAC	415V		

Table 4/6

Katalognummer	On / Off Switch ingår	Strömstyrka (minskad strömstyrka)	Utpänning	Rackenheter	Kontakttyp	Matningstyp
EN2951	Ja	50 A (40 A)	208VAC	0U	CS8365	Ingång
EN2990	Ja	100 A (80 A) Nordamerika, 100 En internationell	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Ingång

Table 5/6

Katalognummer	Löstagbar ingångskabel	Material	Slutför	Höjd	Bredd	Djup
EN2951	Nej	Stål	Pulverlackerad	1826mm	56mm	75mm
EN2990	Nej	Stål	Pulverlackerad	2030mm	85mm	85mm

Table 6/6

Katalognummer	Vikt	Förpackningskvantitet	Ingångskabelns längd
EN2951	13kg	1	1.8m
EN2990		1	1.8m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Garanti : nVent Enlogics utrustning ska vara fri från tillverkningsfel under en period av fem (5) år från fakturadatum till den ursprungliga köparen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE